

PUR 98 D

Campana extractora para isla

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



- Diseño atemporal: visera de la campana de acero inoxidable de 898 mm de anchura
- Potente: 650 m³/h en el nivel Booster
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele
- Perfecta para cada cocina: salida o recirculación de aire.

Código EAN: 4002515710777 / Número de material: 10383620 /
Número de material antiguo: 284108571B

Diseño	
Campana extractora en isla	•
Color del aparato	Acero inoxidable
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Convertible
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUI 32
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 12-P
Confort de manejo	
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Niveles Booster	1
Desconexión del nivel Booster programable	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo energético anual en kW/año	51,8
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A
Consumo energético anual en kW/año	51,8
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
Confort de mantenimiento	
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	3
Iluminación	
LED	•
Número x W	4 x 3 W
Temperatura de color en K	3000 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente alterna (motor CA)	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	280
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	330
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	400
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h	650
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	48,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	53,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	57,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	69,0
Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	31,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	35,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	39,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	51,0

PUR 98 D

Campana extractora para isla

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



Código EAN: 4002515710777 / Número de material: 10383620 /
Número de material antiguo: 284108571B

Recirculación del aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	190
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	270
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	330
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h según EN 61591	460
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	57,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	62,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	66,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	73,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	40,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	45,0
En nivel de potencia 3: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	49,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	56,0
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Datos técnicos	
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	690
Ancho del cuerpo de la campana en mm	898
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	990
Alto del cuerpo de la campana en mm	70
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	750
Fondo del cuerpo de la campana en mm	598
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	1060
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Peso neto en kg	34,0
Conexión fija	•
Potencia nominal total en kW	0,23
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Chimenea telescópica	•
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•
Accesorios especiales (no suministrados)	
Filtro de carbón activo regenerable	DKF 12-R


PUR 98 D

Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

PUR 98 D

Campana extractora para isla

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,
DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)