

DA 6881

Campana extractora Downdraft de 30 pulgadas
opcionalmente con ventilador externo o interno para la máxima flexibilidad.



- Diseño destacado: visera de acero replegable de 762 mm 762 mm de anchura.
- Potente: 720 m³/h en el nivel Booster
- Práctico – Desconexión retardada de 15 minutos
- Perfecta para cada cocina: salida o recirculación de aire.
- Para el mejor rendimiento – Accesorios para campanas

Código EAN: 4002515823965 / Número de material: 10595900 /
Número de material antiguo: 28688150USA

General information	
Nombre del modelo	DA 6881
Número de material del fabricante	10595900
Número EAN	4002515823965
Gama	Gold
Tipo de instalación	
Campana extractora Downdraft	•
Construcción y diseño	
Color del aparato	Acero inoxidable
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Convertible
Juego de cambio a recirculación (accesorio especial)	DUU 2900-900
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF18-900
Diseño	
Absorción lateral	•
Confort de manejo	
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Niveles Booster	1
Desconexión retardada 15 min.	•
Hood in motion	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros de metal aptos para lavavajillas	2
Iluminación	
Número x W	1x6W
Nivel de iluminación en Lx	280 lx
Temperatura de color en K	4000 Kelvin
Salida de aire	
Potencia de extracción en CFM en Booster	240
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h	720
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
Datos técnicos	
Ancho del cuerpo de la campana en mm	762
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	1052
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	1052
Alto del cuerpo de la campana en mm	646
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	1052
Fondo del cuerpo de la campana en mm	120
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	1052
Peso neto en kg	23,5
Longitud de la conducción eléctrica en m	150,0
Clavija con toma a tierra	•
Potencia nominal total en kW	0,34

DA 6881

Campana extractora Downdraft de 30 pulgadas
opcionalmente con ventilador externo o interno para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002515823965 / Número de material: 10595900 /
Número de material antiguo: 28688150USA

Tensión en V	120
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	60

Indicaciones para el montaje

Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral/inferior	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150


Accesorios suministrados

Manguito reductor para adaptación del diámetro de 150 a 125 mm	•
--	---


DA 6881

Campana extractora Downdraft de 30 pulgadas


opcionalmente con ventilador externo o interno para la máxima flexibilidad.



DA 6881, DA 6891 Downdraft (Installation drawing)



DA 6881, DA 6891 Downdraft (Installation drawing)



DA 6881, DA 6891 Downdraft (Installation drawing)