

DA 6891

Campana extractora Downdraft de 36 pulgadas  
opcionalmente con ventilador externo o interno para la máxima flexibilidad.



- Diseño destacado: visera de acero replegable de 916 mm 916 mm de anchura.
- Potente: 720 m<sup>3</sup>/h en el nivel Booster
- Práctico – Desconexión retardada de 15 minutos
- Perfecta para cada cocina: salida o recirculación de aire.
- Para el mejor rendimiento – Accesorios para campanas

Código EAN: 4002515823972 / Número de material: 10595910 /  
Número de material antiguo: 28689150USA

<b>Construcción y diseño</b>	
Color	Acero inoxidable
<b>Diseño</b>	
Campana extractora Downdraft	•
<b>Funciones</b>	
Tipo de conducción de aire	Convertible
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUU 2900-900
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF18-900
<b>Diseño</b>	
Absorción lateral	•
<b>Confort de manejo</b>	
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Niveles Booster	1
Desconexión retardada 15 min.	•
Hood in motion	•
<b>Sistema de filtrado</b>	
Número de filtros de metal aptos para lavavajillas	2
<b>Iluminación</b>	
Número x W	1x6W
Nivel de iluminación en Lx	280 lx
Temperatura de color en K	4000 Kelvin
<b>Salida de aire</b>	
Potencia de extracción máxima en cfm según HVI	240
Potencia de extracción del nivel Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	720
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
<b>Datos técnicos</b>	
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	1052
Ancho del cuerpo de la campana en mm	916
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	1052
Alto del cuerpo de la campana en mm	646
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	1052
Fondo del cuerpo de la campana en mm	351
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	1052
Peso neto en kg	27,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
Clavija con toma a tierra	•
Número de fases	1
Potencia nominal total en kW	0,34
Tensión en V	120
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	60

DA 6891

Campana extractora Downdraft de 36 pulgadas  
opcionalmente con ventilador externo o interno para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002515823972 / Número de material: 10595910 /  
Número de material antiguo: 28689150USA

<b>Indicaciones para el montaje</b>	
Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral/inferior	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
<b>Accesorios suministrados</b>	
Manguito reductor para adaptación del diámetro de 150 a 125 mm	•

