

Scout RX2 - SLQL0 00

Robot aspirador

con el máximo poder de limpieza y manejo via App.



- Quattro Cleaning Power ni una oportunidad al polvo
- Limpieza sistemática con Smart Navigation 3D
- Manejo cómodo con MobileControl
- Limpieza minuciosa de rincones gracias a Corner Brush
- Batería de larga duración – Non-Stop 60 min

Código EAN: 4002515833834 / Número de material: 10673810 /
Número de material antiguo: 41LQL000EU

Diseño constructivo	
Robot aspirador	•
Modelo	Scout RX2
Modelo de producto	SLQL0
Color del aparato	Rojo mango
Limpieza	
Sistema de limpieza	Quattro Cleaning Power
Corner Brush	•
Navegación	
Sistema de navegación	Smart Navigation 3D
Non-Stop Power	•
Furniture Protection Technology	•
Duración en min.	85
Tiempo de recarga en min.	150
Altura de alfombra regulable en altura en mm	17
Confort de manejo	
Programas de limpieza	4
Modo Auto	•
Modo Spot	•
Modo Turbo	•
Modo Silence	•
Limpieza manual	•
Programación del timer	individual a diario
Interfaz Touch	•
App	
MobileControl	•
Home Mapping	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Potencia nominal absorbida en W	0
Movilidad	
Construcción plana	85
Sistema de filtrado	
Filtro de salida de aire	Filtro AirClean Plus
Volumen de la caja recogepolvo en l	0,4
Datos técnicos	
Tipo de batería	Ion de litio
Capacidad nominal de la batería recargable en mAh	2200
Volumen en dB	64,0
Ancho en mm	354
Altura en mm	85
Peso neto en kg	3,0
Accesorios suministrados	
Filtro	Filtro AirClean Plus
Mando a distancia	•
Estación de carga	•
Adaptador	•
Cepillo de limpieza	integrado
Delimitación del área de limpieza	Banda magnética
Cepillos laterales	2
Filtro	1 Filter