

MF 01 10-20

Módulo multifunción

Para activar funciones aisladas en el control y para controlar sus componentes



- Control de bombas dosificadoras 1-6, incl. comprob. cámara vacía
- Para activar un emisor de señal externo en la parada del programa
- Para interrumpir el programa desde el exterior

Código EAN: 4002515838525 / Número de material: 10686750 /
Número de material antiguo: 59170361D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 413	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Categoría de producto	
Módulo multifunción	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	295
Medidas ext., fondo bruto en mm	190
Peso neto [kg]	2,05
Peso bruto en kg	2,28