

Classic C1 PowerLine - SBAD3

Aspirador de trineo

con una alta potencia de aspiración a un atractivo precio.



- Máxima potencia de succión: 1400 W
- Uso versátil – accesorio universal
- Particularmente ligero – 5,8 kg con accesorios de aspiración
- Aspiración fácil de amplias superficies, con un radio de 9 m

Código EAN: 4002515989548 / Número de material: 10872770 /
Número de material antiguo: 41BAD314RU

Diseño constructivo	
Aspirador con bolsa	•
Modelo	Classic C1
Tipo de motor	PowerLine
Modelo de producto	SBAD3
Color del aparato	Tech blue
Confort de manejo	
Regulación electrónica de la potencia aspiradora	Mando giratorio de 6 posiciones
Asa para transporte ergonómico	•
Mango ergonómico	•
Mango XXL	•
Sistema Silence	•
Tubo aspirador	Tubo Easy-Lock
Sistema Parking para interrupciones de las tareas de aspiración	•
Sistema de estacionamiento para aparcar	en un lado
Eficiencia y sostenibilidad	
Potencia nominal absorbida en W	1300
Movilidad	
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una máxima protección de los suelos	•
Dirección mediante 3 ruedas	•
Radio de acción en m	9
Longitud de cable en m	5,5
Sistema de filtrado	
Tipo de bolsa aspirador	HyClean GN
Volumen de la bolsa recogepolvo en l	4,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo	•
Filtro de salida de aire	Filtro AirClean
Filtro protector del motor	•
Seguridad	
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango	•
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo	•
Datos técnicos	
Potencia máx. en W	1400
Diámetro en mm	463
Altura en mm	221
Peso neto en kg	5,8
Accesorios suministrados con el aparato	
Tres accesorios	en el VarioClip
Tobera para tapicerías	•
Tobera plana	•
Pincel de aspiración de cerdas sintéticas	•
Tobera universal SBD 355-3	•
Filtro	Filtro AirClean
Cepillo de limpieza	No