

## DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



- Mismo diseño para todos los electrodomésticos de cocción de Miele
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Potente: ?? en el nivel Booster
- Económico y silencioso: potente motor ECO
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele

Código EAN: 4002516024644 / Número de material: 10877060 /  
Número de material antiguo: 28669840USA

<b>Tipo de instalación</b>	
Campana extractora de pared	•
<b>Funciones</b>	
Tipo de conducción de aire	Convertible
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUW 20
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 12-P
<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Negro obsidian
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Manejo táctil	•
Manejo	Manejo Touch sobre cristal
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Niveles Booster	1
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro para la grasa	•
Indicación de saturación del filtro de carbón activo	•
Paquete Silence	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Motor de corriente alterna (motor CA)	•
<b>Confort de mantenimiento</b>	
CleanCover: interior del cuerpo de la campana fácil de limpiar	•
<b>Sistema de filtrado</b>	
Número de filtros para la grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	3
<b>Iluminación</b>	
Número x W	3 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	670 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de doble absorción lateral	•
<b>Salida de aire</b>	
Potencia de extracción en CFM en Booster	489
Potencia de extracción y nivel acústico	Valores a petición del cliente
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
<b>Datos técnicos</b>	
Ancho del cuerpo de la campana en mm	898
Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm	710–1030
Altura total para campanas extractoras en modo recirculación de aire en mm	840–1160

## DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



Código EAN: 4002516024644 / Número de material: 10877060 /


Número de material antiguo: 28669840USA

Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	710
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	1030
Alto del cuerpo de la campana en mm	85
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	840
Fondo del cuerpo de la campana en mm	500
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	1160
Peso neto en kg	26,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	0,8
Clavija con toma a tierra	•
Altura mínima sobre placas vitrocerámicas en mm	610
Distancia mínima de seguridad por encima de placas de gas (máx. 12,6 kW de potencia total, quemador ≤ 4,5 kW) en mm	660
Número de fases	1
Potencia nominal total en kW	0,35
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Frecuencia en Hz	60
<b>Indicaciones para el montaje</b>	
Conexión para salida de aire arriba	•
Conexión para salida de aire atrás	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Chimenea telescópica	•
<b>Accesorios suministrados</b>	
Clapeta antirretorno	•
Stick RC Con@ctivity 2.0 para KM	XKS 3000 Z

## DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing) – USA