

WWW980 WPS Passion
Lavadora de carga frontal W1:
Máxima eficiencia y versatilidad.



- Testadas para 20 años de lavado perfecto de las prendas
- Ahorra energía con la mejor clase de eficiencia energética A
- M Touch: manejo sencillo mediante toques o deslizamientos
- SteamCare reduce el tiempo de planchado hasta un 50 % y refresca las prendas
- Ahorra hasta un 65 % de energía con una conexión adicional a agua caliente

Código EAN: 4002516072805 / Número de material: 10998470 /
Número de material antiguo: 11WW98061B

Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
Tipo de construcción	
Modelo	W1 White Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	
R.p.m. de centrifugado máx.	1600
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Aluminio blanco con aro cromado
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Manejo Touch
Display	MTouch
Eficiencia de limpieza	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Dosificación automática del detergente TwinDos	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Opción manchas	•
Higiene contra virus probada	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	9,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Sistema de vapor SteamCare	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de la hora	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Asistente de lavado	•
Texto Info	•
Programas favoritos	•
Iluminación del tambor	LED
MultiLingua	•
Cajetín AutoClean	•
Indicación de carga y dosif. recomendada	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	49
Consumo agua ponderado por ciclo en l	48
Clase de eficiencia del centrifugado	A

WWW980 WPS Passion
Lavadora de carga frontal W1:
Máxima eficiencia y versatilidad.



Código EAN: 4002516072805 / Número de material: 10998470 /
Número de material antiguo: 11WW98061B

Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	199
Toma de agua caliente	•
EcoFeedback	•
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Seda (lavado a mano)	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura	•
Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Ropa de deporte	•
Zapatillas de deporte	•
Edredones de plumas	•
Almohadas	•
Plumas	•
Cortinas	•
Algodón Higiene	•
Refrescar (vapor)	•
Alisar con vapor	•
Limpiar máquina	•
Algodón Flecha	•
Prendas nuevas	•
Solo aclarado	•
Almidonado	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
Extras Lavado	
SingleWash	•
Corto	•
Remojo	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Silencio plus	•
Alisar con vapor	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
AllergoWash	•


WWW980 WPS Passion
Lavadora de carga frontal W1:
Máxima eficiencia y versatilidad.




Código EAN: 4002516072805 / Número de material: 10998470 /
Número de material antiguo: 11WV98061B

Calidad	
Contrapesos de hierro fundido	•
Seguridad	
Sistema de protección contra fugas	Waterproof-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	643
Fondo con la puerta abierta en mm	1077
Peso neto en kg	98
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
Accesorios suministrados	
3 cápsulas	•
UltraPhase 1 + 2	•
Cupón para 5 cartuchos de Miele UltraPhase	•
Display en varios idiomas	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WWW980 WPS Passion
Lavadora de carga frontal W1:
Máxima eficiencia y versatilidad.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm