

H 7840 BMX

Horno compacto con microondas sin tirador

Diseño fácilmente combinable, con programas Automáticos y sonda térmica.



- Gran display con sensor de proximidad: M Touch + MotionReact
- Fácil limpieza: Interior con PerfectClean y acabado estructurado
- Resultados más uniformes y rápidos: Quick & Gentle
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Con solo pulsar una tecla: Quick-MW y tecla Palomitas

Código EAN: 4002516172666 / Número de material: 11119600 /

Número de material antiguo: 22784076SER

Construcción y diseño	
ArtLine	•
Sin tirador	•
Confort de manejo	
3 en 1	Horno, Microondas, Horno con microondas
Construcción y diseño	
Horno compacto con microondas	•
Ventajas Miele	
Quick & Gentle	•
Calentamiento rápido	•
Pre calentamiento	•
Sonda térmica	con cable
Mantenimiento del calor	•
Crisp function	•
Funciones	
Aire caliente plus	•
Calor de bóveda y solera	•
Microondas	•
Microondas combinado con Aire caliente plus	•
Microondas con grill	•
Microondas con grill con recirculación	•
Microondas con función de asado automático	•
Cocción intensiva	•
Asado automático	•
Grill con recirculación de aire	•
Grill	•
Calor de solera	•
Cocción a baja temperatura	•
Aire caliente Eco	•
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos de países	•
Funciones especiales	•
Diseño	
Color del aparato	Gris grafito
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	M Touch
Sensor de proximidad MotionReact	•
MotionReact: la luz se enciende al aproximarse	•
MotionReact: el display se enciende al aproximarse	•
MotionReact: tono de confirmación al aproximarse	•
MotionReact: Reconocimiento de frontales de muebles	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•

H 7840 BMX

Horno compacto con microondas sin tirador

Diseño fácilmente combinable, con programas Automáticos y sonda térmica.



Código EAN: 4002516172666 / Número de material: 11119600 /
Número de material antiguo: 22784076SER

Función Ayuda	•
Función Palomitas	•
Señales acústicas polifónicas	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Propuesta de potencia de microondas	•
Microondas rápido	•
Programas propios	•
Ajustes individuales	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo de potencia estado desconectado en W	0,3
Aprovechamiento del calor residual automático	•
Consumo de potencia en modo preparado en W	0,8
Tiempo hasta conex. auto. stand-by en min	20
Tiempo hasta conex. auto. estado desconectado en min	20
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Interior en acero inoxidable con estructura de lino y PerfectClean	•
Resistencia del grill abatible	•
Puerta CleanGlass	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Bloqueo del teclado	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	43
Número de niveles de bandeja	3
Número de niveles de bandeja del horno 1	3
Número de niveles de bandeja del horno 2	3
Iluminación interior	1 Spot LED
Temperaturas en °C	30–250
Temperaturas mín. en °C	30
Temperaturas máx. en °C	250
Control electrónico de la potencia de microondas	•
Niveles de potencia de microondas en W	
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568

H 7840 BMX

Horno compacto con microondas sin tirador

Diseño fácilmente combinable, con programas Automáticos y sonda térmica.



Código EAN: 4002516172666 / Número de material: 11119600 /


Número de material antiguo: 22784076SER

Alto del hueco mín. en mm	450
Alto del hueco máx. en mm	452
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	456
Fondo del aparato en mm	562
Peso neto en kg	38,0
Potencia nominal total en kW	3,20
Tensión en V	220-240
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,00
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
Accesorios suministrados	
Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1
Sonda térmica con cable	1
Bandeja de cristal	2
Display en varios idiomas	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?


H 7840 BMX

Horno compacto con microondas sin tirador


Diseño fácilmente combinable, con programas Automáticos y sonda térmica.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings