

H 7860 BP

Horno multifunción

Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.



- Gran display con sensor de proximidad: M Touch + MotionReact
- Seguimiento del proceso de cocción: Cámara en interior del horno
- Mínimo esfuerzo de limpieza: función Pirólisis y PyroFit
- Masas especialmente esponjosas y costra dorada: función Clima
- Alimentos en su punto ideal de cocción: TasteControl

Código EAN: 4002516172895 / Número de material: 11121080 /
Número de material antiguo: 22786025SER

Construcción y diseño	
VitroLine	•
Construcción y diseño	
Horno de integración	•
Ventajas Miele	
TasteControl	•
Calentamiento rápido	•
Pre calentamiento	•
Sonda térmica	sin cable
Mantenimiento del calor	•
Crisp function	•
Funciones	
Aire caliente plus	•
Calor de bóveda y solera	•
Función Clima	•
Función Clima con asado automático	•
Función Clima con aire caliente plus	•
Función Clima con cocción intensiva	•
Función Clima con bóveda y solera	•
Cocción intensiva	•
Asado automático	•
Grill con recirculación de aire	•
Grill	•
Grill pequeño	•
Calor de bóveda	•
Calor de solera	•
Cocción a baja temperatura	•
Aire caliente Eco	•
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos de países	•
Funciones especiales	•
Diseño	
Color del aparato	Negro obsidiana
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: la luz se enciende al aproximarse	•
MotionReact: el display se enciende al aproximarse	•
MotionReact: tono de confirmación al aproximarse	•
MotionReact: Reconocimiento de frontales de muebles	•
Cámara en el interior del horno	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Función Ayuda	•
Entradas de vapor programables	•

H 7860 BP

Horno multifunción

Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrilliantLight.



Código EAN: 4002516172895 / Número de material: 11121080 /

Número de material antiguo: 22786025SER

Señales acústicas polifónicas	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Programas propios	•
Programa Sabbath	•
Ajustes individuales	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Consumo de potencia estado desconectado en W	0,3
Aprovechamiento del calor residual automático	•
Consumo de potencia en modo preparado en W	0,8
Tiempo hasta conex. auto. stand-by en min	20
Tiempo hasta conex. auto. estado desconectado en min	20
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Autolimpieza pirolítica	•
Catalizador sin calentamiento	•
Resistencia del grill abatible	•
Puerta CleanGlass	•
Tecnología de vapor/conexión de agua	
Generador de vapor, potencia en kW	1,10
Depósito de agua fresca, volumen en l	0,3
Manguera de succión para aspirar agua	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Bloqueo de puerta durante pirólisis	•
Bloqueo del teclado	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	76
Número de niveles de bandeja	5
Número de niveles de bandeja del horno 1	5
Número de niveles de bandeja del horno 2	5
Identificación de los niveles de bandeja	•
Iluminación interior	BrilliantLight
Temperaturas en °C	30–300
Temperaturas mín. en °C	30

H 7860 BP

Horno multifunción

Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrilliantLight.



Código EAN: 4002516172895 / Número de material: 11121080 /

Número de material antiguo: 22786025SER

Temperaturas máx. en °C	300
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	590
Alto del hueco máx. en mm	595
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	596
Fondo del aparato en mm	568
Peso neto en kg	47,0
Potencia nominal total en kW	3,70
Tensión en V	220-240
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,50
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
Accesorios suministrados	
Bandeja de repostería con PerfectClean HBB 71	1
Bandeja universal con PerfectClean HUBB 71	1
Parrilla PyroFit	1
Guías telescópicas FlexiClip PyroFit (par)	1
Sonda térmica inalámbrica	1
Listones portabandejas extraíbles con PyroFit (par)	1
Pastillas descalcificadoras	2

Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? , ? ? ? ? ? , ? ? ? ?


H 7860 BP

Horno multifunción


Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7860 BP

Horno multifunción

Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.



Installation Kombi BM XL, installation drawings