

## WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Lavadora de carga frontal W1:

con TwinDos y SingleWash para un lavado que ahorra tiempo y energía.



- Dosificación precisa y automática de detergente con TwinDos®
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos
- Gama exclusiva CapDosing para diversos tejidos y manchas
- Fácil manejo táctil – ComfortSensor
- Miele@home: conexión inteligente para multitud de posibilidades\*

\* Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.

Código EAN: 4002516282549 / Número de material: 11395100 /  
Número de material antiguo: 11WI8601E

<b>Diseño</b>	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
<b>Tipo de construcción</b>	
Modelo	W1 White Edition
Carga frontal	•
<b>Centrifugar</b>	
R.p.m. de centrifugado máx.	1600
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Negro Obsidian con aro cromado
Color del selector giratorio	Blanco loto / Aro cromado
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
<b>Eficiencia de limpieza</b>	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Dosificación automática del detergente TwinDos	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Opción manchas	•
Higiene contra virus probada	•
<b>Protección de la ropa</b>	
Tambor protector	•
Carga en kg	9,0
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
MultiLingua	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	49
Consumo agua ponderado por ciclo en l	48
Clase de eficiencia del centrifugado	A
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	68
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	199
Consumo de potencia desconectado en W	0,40
Consumo de potencia preparado en red en W	0,80
EcoFeedback	•

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Lavadora de carga frontal W1:

con TwinDos y SingleWash para un lavado que ahorra tiempo y energía.



Código EAN: 4002516282549 / Número de material: 11395100 /

Número de material antiguo: 11WI8601E

Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programas de lavado</b>	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Seda (lavado a mano)	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Ropa de deporte	•
Edredones de plumas	•
Almohadas	•
Plumas	•
Cortinas	•
Algodón Higiene	•
Limpiar máquina	•
Algodón Flecha	•
Prendas nuevas	•
Solo aclarado/almidonado	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
<b>Extras Lavado</b>	
SingleWash	•
Corto	•
Remojo	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Silencio plus	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
AllergoWash	•
<b>Calidad</b>	
Contrapesos de hierro fundido	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema de protección contra fugas	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
<b>Datos técnicos</b>	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Lavadora de carga frontal W1:

con TwinDos y SingleWash para un lavado que ahorra tiempo y energía.



Código EAN: 4002516282549 / Número de material: 11395100 /


Número de material antiguo: 11WI8601E

Medidas en mm (Fondo)	643
Fondo con la puerta abierta en mm	1077
Peso neto en kg	94
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2
<b>Accesorios suministrados</b>	
3 cápsulas	•
UltraPhase 1 + 2	•
Cupón para 5 cartuchos de Miele UltraPhase	•
<b>Display en varios idiomas</b>	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Lavadora de carga frontal W1:


con TwinDos y SingleWash para un lavado que ahorra tiempo y energía.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm