

WXD160 WCS

Lavadora de carga frontal W1:

Con CapDosing y Miele@home para un cuidado inteligente de las prendas.



- Gama exclusiva CapDosing para diferentes tipos de tejidos y manchas*
- Alisar extra reduce arrugas y ahorra hasta 50 % de tiempo y esfuerzo**
- Lavado eficiente de cargas peq. y grandes, detección carga autom.
- 12 programas, Exprés inclusive
- Certificación ENERGY STAR®

* Patente EP 2 365 120

** Patente EP 2 088 231

Código EAN: 4002516377009 / Número de material: 11614070 /
Número de material antiguo: 11XD1601USA

General information	
Model identifier	WXD160 WCS
Número de material del fabricante	11614070
EAN number	4002516377009
Gama	Gold
Tipo de instalación	
Apto para instalación en columna	•
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Side-by-side	•
De integración bajo encimera	•
Tipo de construcción	
Modelo	W1 White Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	
R.p.m. de centrifugado máx.	1600
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Blanco loto
Color del selector giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor blanco, 7 segmentos
Eficiencia de limpieza	
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	8
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Toma de agua caliente	•
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavado	
Delicado	•
Exprés	•
Outdoor	•

WXD160 WCS

Lavadora de carga frontal W1:

Con CapDosing y Miele@home para un cuidado inteligente de las prendas.



Código EAN: 4002516377009 / Número de material: 11614070 /

Número de material antiguo: 11XD1601USA

Impermeabilizar	•
Normal	•
Sanitize	•
Handwash	•
Dress shirts	•
Extra White	•
Darks/Denims	•
Drain/Spin	•
Extras para programas de lavado	
Prelisar con vapor	•
Seguridad	
Sistema de protección contra fugas	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas (Al x An x Fo) en mm	850 x 596 x 643
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	643
Fondo con la puerta abierta en mm	1077
Peso neto en kg	92
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Frecuencia en Hz	60
Potencia nominal total en kW	1,30
Longitud de la manguera de entrada de agua en m	1,60
Longitud de la manguera de desagüe en m	1,50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2