

TXD160WP

Secadora de bomba de calor T1:

8 kg | DirectSensor | Tambor protector | FragranceDos | Miele@home | EcoDry



- La tecnología de bomba de calor protege tu ropa
- PerfectDry hace que la ropa no quede ni demasiado húmeda ni demasiado seca
- FragranceDos añade a tus prendas una fresca fragancia después del secado\*
- Certificación ENERGY STAR®
- Fácil manejo con solo un dedo: DirectSensor

\* Patente EP 2 431 516

Código EAN: 4002516379775 / Número de material: 11619650 /

Número de material antiguo: 12XD1602USA

General information	
Model identifier	TXD160WP
Número de material del fabricante	11619650
EAN number	4002516379775
Gama	Gold
Tipo de instalación	
Apto para instalación en columna	•
Sentido de apertura de la puerta	Derecha, Reversible
Side-by-side	•
Apto para instalación en un hueco	•
Tipo de construcción	
Modelo	T1 White Edition
Secadora de bomba de calor	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Blanco
Color del selector giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor blanco, 7 segmentos
Resultados de secado	
Secado perfecto PerfectDry	•
Sistema de fragancias FragranceDos	•
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	8
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Iluminación del tambor	LED
Recipiente para agua condensada	•
Conducción de agua condensada integrada	•
AddLoad	•
Eficiencia	
Tecnología EcoDry	•
Intercambiador de calor libre de mantenimiento	•
Motor ProfiEco	•
Programas de secado	
Delicado	•
Exprés	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Aire caliente/DryFresh	•
Normal	•

TXD160WP

Secadora de bomba de calor T1:

8 kg | DirectSensor | Tambor protector | FragranceDos | Miele@home | EcoDry



Código EAN: 4002516379775 / Número de material: 11619650 /  
Número de material antiguo: 12XD1602USA

Woolens/Silks	•
Dress Shirts	•
Denims	•
Bed Linens	•
<b>Extras para programas de secado</b>	
Protección antiarrugas	•
Delicado plus	•
Avisador acústico	•
<b>Calidad</b>	
Desprendedores	•
<b>Seguridad</b>	
Código PIN	•
Indicación «Vaciar recipiente»	•
Indicación «Limpiar filtros»	•
Interfaz óptica	•
<b>Datos técnicos</b>	
Medidas (Al x An x Fo) en mm	850 x 596 x 655
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	655
Peso neto en kg	59
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Frecuencia en Hz	60
Potencia nominal total en kW	1,00
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
Tipo de refrigerante	R134a
Cantidad de refrigerante en kg	0,47
<b>Accesorios suministrados</b>	
Envase de fragancia	•
Cupón para una segunda fragancia	•