

## CM 5310 Silence

Máquina de café de libre instalación

con preparación OneTouch for Two para disfrutar al máximo del café.



- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café
- Cómoda limpieza para el mantenimiento – programas de limpieza
- Para preparar cómodamente grandes cantidades: función Jarra

Código EAN: 4002516380627 / Número de material: 11648150 /

Número de material antiguo: 29531020USA

General information	
Model identifier	CM 5310 Silence
Número de material del fabricante	11648150
EAN number	4002516380627
Clase	Silver
Construcción y diseño	
Máquina de café de libre instalación	•
Color del aparato	Negro obsidian
Ventajas Miele	
AromaticSystem	•
Preparación OneTouch	•
Preparación OneTouch for Two	•
Molinillo cónico que ayuda a conservar el sabor	•
Grado de molido programable	•
Es posible introducir otro tipo de café en polvo	•
Cantidad de café molido programable	•
Cantidad de agua programable	•
Temperatura del agua programable	•
Cantidad de leche programable	•
Cantidad de espuma de leche programable	•
Aromatización programable	•
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
MultiLingua	•
Número de tipos de café	1
Número de depósitos para granos de café	1
Capacidad del depósito de granos de café A en g	200
Capacidad del depósito para granos de café en g	200
Capacidad del depósito del agua en l	1,3
Capacidad del recipiente para posos en unidades	7
Capacidad de la bandeja colectora en l	0,8
Fácil acceso a los depósitos	•
Tiempo en Standby programable	•
Ajustes personalizados	•
Tipos de bebidas	
Cantidades de bebidas seleccionables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto doble	•
Espresso simple	•
Espresso doble	•
Café simple	•
Café doble	•
Café largo simple	•
Café largo doble	•
Cappuccino simple	•
Leche caliente simple	•
Leche caliente doble	•
Espuma de leche simple	•

CM 5310 Silence

Máquina de café de libre instalación

con preparación OneTouch for Two para disfrutar al máximo del café.



Código EAN: 4002516380627 / Número de material: 11648150 /

Número de material antiguo: 29531020USA

Espuma de leche doble	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte doble	•
Jarra de café	•
Cappuccino doble	•
Latte Macchiato doble	•
Latte Macchiato simple	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	•
Consumo de potencia en modo standby en W	<=0,3
Consumo de potencia en modo preparado en W	<=0,3
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Descalcificación manual	•
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	•
Cómodos programas de limpieza	•
Función de aclarado automático	•
ComfortClean	•
Conducto para la leche extraíble	•
Unidad central extraíble	•
Grado de dureza del agua ajustable	•
<b>Seguridad</b>	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
<b>Datos técnicos</b>	
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	13,5
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	8,0
Ancho del aparato en mm	241
Alto del aparato en mm	360
Fondo del aparato en mm	460
Potencia nominal total en kW	1,45
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Número de fases	1
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,2
<b>Accesorios suministrados</b>	
Pastillas descalcificadoras	•
Pastillas para limpieza	•
Instrucciones de uso breves en la pared trasera del aparato	•
<b>Display en varios idiomas</b>	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?] [?][?][?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar