

## CM 6160 MilkPerfection

Máquina de café de libre instalación

con WiFiConn@ct y diferentes especialidades de café para la máxima libertad.



- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Preparación simultánea con una pulsación – OneTouch for Two
- Cómoda limpieza para el mantenimiento – programas de limpieza
- Comunicación sencilla con la máquina través de WiFiConn@ct

Código EAN: 4002516380658 / Número de material: 11648180 /  
Número de material antiguo: 29616020USA

General information	
Model identifier	CM 6160 MilkPerfection
Número de material del fabricante	11648180
EAN number	4002516380658
Clase	Gold
Construcción y diseño	
Máquina de café de libre instalación	•
Color del aparato	Negro obsidian
Ventajas Miele	
AromaticSystem	•
Preparación OneTouch	•
Preparación OneTouch for Two	•
Café doble	•
Perfiles de usuarios programables	4
Molinillo cónico que ayuda a conservar el sabor	•
Grado de molido programable	•
Es posible introducir otro tipo de café en polvo	•
Cantidad de café molido programable	•
Cantidad de agua programable	•
Temperatura del agua programable	•
Cantidad de leche programable	•
Cantidad de espuma de leche programable	•
Aromatización programable	•
TeaTimer	•
Confort de manejo	
Conexión Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Modo Experto	•
MultiLingua	•
Número de tipos de café	1
Número de depósitos para granos de café	1
Capacidad del depósito de granos de café A en g	300
Capacidad del depósito para granos de café en g	300
Capacidad del depósito del agua en l	1,8
Capacidad del recipiente para posos en unidades	10
Capacidad de la bandeja colectora en l	0,8
Fácil acceso a los depósitos	•
Tiempo en Standby programable	•
Ajustes personalizados	•
Tipos de bebidas	
Cantidades de bebidas seleccionables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto doble	•
Espresso simple	•
Espresso doble	•
Café simple	•

CM 6160 MilkPerfection

Máquina de café de libre instalación

con WiFiConn@ct y diferentes especialidades de café para la máxima libertad.



Código EAN: 4002516380658 / Número de material: 11648180 /

Número de material antiguo: 29616020USA

Café doble	•
Café largo simple	•
Café largo doble	•
Cappuccino simple	•
Leche caliente simple	•
Leche caliente doble	•
Espuma de leche simple	•
Espuma de leche doble	•
Espresso Macchiato simple	•
Espresso Macchiato doble	•
Cappuccino italiano simple	•
Cappuccino italiano doble	•
Flat white simple	•
Flat white doble	•
Café au lait simple	•
Café au lait doble	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte doble	•
Agua caliente simple	•
Té negro simple	•
Té de hierbas simple	•
Té de frutas simple	•
Té verde simple	•
Té blanco simple	•
Té japonés simple	•
Jarra de café	•
Cappuccino doble	•
Latte Macchiato doble	•
Latte Macchiato simple	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	•
Consumo de potencia en modo standby en W	<=0,3
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	<=1,0
Consumo de potencia en modo preparado en W	<=0,3
Consumo de potencia modo preparado en red en W	<=1,0
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Descalcificación manual	•
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	•
Cómodos programas de limpieza	•
Función de aclarado automático	•
ComfortClean	•
Conducto para la leche extraíble	•
Unidad central extraíble	•
Grado de dureza del agua ajustable	•
<b>Datos técnicos</b>	
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	14,0
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	8,0
Ancho del aparato en mm	251

## CM 6160 MilkPerfection

Máquina de café de libre instalación

con WiFiConn@ct y diferentes especialidades de café para la máxima libertad.



Código EAN: 4002516380658 / Número de material: 11648180 /

Número de material antiguo: 29616020USA

Alto del aparato en mm	359
Fondo del aparato en mm	427
Potencia nominal total en kW	1,45
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Número de fases	1
Presión de la bomba en bar	15
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4

### Accesorios suministrados

Lanza de leche de acero inoxidable	•
Pastillas descalcificadoras	•
Pastillas para limpieza	•
Instrucciones de uso breves en la pared trasera del aparato	•

### Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]  
 [?][?][?], deutsch, dansk,  
 english, suomi, français,  
 ελληνικά, italiano, [?][?][?],  
 [?][?][?], hrvatski, bahasa  
 malaysia, nederlands, norsk,  
 polski, português, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar