

## CM 6360 MilkPerfection

Máquina de café de libre instalación

con WiFiConn@ct, recipiente de leche de calidad y especialidades de café.



- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Preparación simultánea con una pulsación – OneTouch for Two
- Cómoda limpieza para el mantenimiento – programas de limpieza
- Comunicación sencilla con la máquina través de WiFiConn@ct

Código EAN: 4002516380665 / Número de material: 11648190 /  
Número de material antiguo: 29636009USA

General information	
Model identifier	CM 6360 MilkPerfection
Número de material del fabricante	11648190
EAN number	4002516380665
Clase	Gold
Construcción y diseño	
Máquina de café de libre instalación	•
Color del aparato	Lotosweiß-CM
Ventajas Miele	
AromaticSystem	•
Preparación OneTouch	•
Preparación OneTouch for Two	•
Café doble	•
Perfiles de usuarios programables	8
Molinillo cónico que ayuda a conservar el sabor	•
Grado de molido programable	•
Es posible introducir otro tipo de café en polvo	•
Cantidad de café molido programable	•
Cantidad de agua programable	•
Temperatura del agua programable	•
Cantidad de leche programable	•
Cantidad de espuma de leche programable	•
Aromatización programable	•
TeaTimer	•
Confort de manejo	
Conexión Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Modo Experto	•
Superficie calentatazas	•
MultiLingua	•
Número de tipos de café	1
Número de depósitos para granos de café	1
Capacidad del depósito de granos de café A en g	300
Capacidad del depósito para granos de café en g	300
Capacidad del depósito del agua en l	1,8
Capacidad del recipiente para la leche en l	0,7
Capacidad del recipiente para posos en unidades	10
Capacidad de la bandeja colectora en l	0,8
Fácil acceso a los depósitos	•
Tiempo en Standby programable	•
Ajustes personalizados	•
Tipos de bebidas	
Cantidades de bebidas seleccionables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto doble	•
Espresso simple	•

CM 6360 MilkPerfection

Máquina de café de libre instalación

con WiFiConn@ct, recipiente de leche de calidad y especialidades de café.



Código EAN: 4002516380665 / Número de material: 11648190 /

Número de material antiguo: 29636009USA

Espresso doble	•
Café simple	•
Café doble	•
Café largo simple	•
Café largo doble	•
Cappuccino simple	•
Leche caliente simple	•
Leche caliente doble	•
Espuma de leche simple	•
Espuma de leche doble	•
Espresso Macchiato simple	•
Espresso Macchiato doble	•
Cappuccino italiano simple	•
Cappuccino italiano doble	•
Flat white simple	•
Flat white doble	•
Café au lait simple	•
Café au lait doble	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte doble	•
Agua caliente simple	•
Té negro simple	•
Té de hierbas simple	•
Té de frutas simple	•
Té verde simple	•
Té blanco simple	•
Té japonés simple	•
Jarra de café	•
Cappuccino doble	•
Latte Macchiato doble	•
Latte Macchiato simple	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	•
Consumo de potencia en modo standby en W	<=0,3
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	<=1,0
Consumo de potencia en modo preparado en W	<=0,3
Consumo de potencia modo preparado en red en W	<=1,0
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Descalcificación manual	•
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	•
Cómodos programas de limpieza	•
Función de aclarado automático	•
ComfortClean	•
Conducto para la leche extraíble	•
Unidad central extraíble	•
Grado de dureza del agua ajustable	•
<b>Datos técnicos</b>	
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	14,0

## CM 6360 MilkPerfection

Máquina de café de libre instalación

con WiFiConn@ct, recipiente de leche de calidad y especialidades de café.



Código EAN: 4002516380665 / Número de material: 11648190 /

Número de material antiguo: 29636009USA

Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	8,0
Ancho del aparato en mm	251
Alto del aparato en mm	359
Fondo del aparato en mm	427
Potencia nominal total en kW	1,45
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Número de fases	1
Presión de la bomba en bar	15
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4

### Accesorios suministrados

Lanza de leche de acero inoxidable	•
Recipiente de cristal para la leche	•
Pastillas descalcificadoras	•
Pastillas para limpieza	•
Instrucciones de uso breves en la pared trasera del aparato	•

### Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]  
 [?][?][?], deutsch, dansk,  
 english, suomi, français,  
 ελληνικά, italiano, [?][?][?],  
 [?][?][?], hrvatski, bahasa  
 malaysia, nederlands, norsk,  
 polski, português, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar