

CVA 7775

Máquina de café empotrable con DirectWater
increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescale para los más exigentes..



- Gran display con sensor de proximidad: M Touch + MotionReact
- Tres depósitos de granos de café: CoffeeSelect
- Descalcificación y limpieza automática: AutoDescale y AutoClean
- Posicionamiento perfecto: gracias al CupSensor patentado
- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two

Código EAN: 4002516419440 / Número de material: 11733820 /
Número de material antiguo: 29777540USA

General information	
Model identifier	CVA 7775
Número de material del fabricante	11733820
EAN number	4002516419440
Gama	Diamond
Construcción y diseño	
Máquina de café de integración	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Tipo y diseño del aparato	
Color del aparato	Acero inoxidable/acero limpio
Ventajas Miele	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Preparación OneTouch	•
Preparación OneTouch for Two	•
Café doble	•
Perfiles de usuarios programables	10
Molinillo cónico que ayuda a conservar el sabor	•
Grado de molido programable	•
Cantidad de café molido programable	•
Cantidad de agua programable	•
Temperatura del agua programable	•
Cantidad de leche programable	•
Cantidad de espuma de leche programable	•
Aromatización programable	•
TeaTimer	•
Confort de manejo	
Conexión Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: la luz se enciende al aproximarse	•
MotionReact: el display se enciende al aproximarse	•
CupSensor	•
PerformanceMode	•
Recipiente para la leche EasyClick	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Tirador de la puerta oculto	•
BrilliantLight	•
Iluminación de la unidad central	•
Modo Experto	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Función Ayuda	•
Número de tipos de café	3
Número de depósitos para granos de café	3
Capacidad del depósito de granos de café A en g	150

CVA 7775

Máquina de café empotrable con DirectWater
increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescalc para los más exigentes..



Código EAN: 4002516419440 / Número de material: 11733820 /

Número de material antiguo: 29777540USA

Capacidad del depósito de granos de café B en g	300
Capacidad del depósito de granos de café C en g	150
Capacidad del depósito para granos de café en g	600
Depósitos de granos de café extraíbles	•
Capacidad del depósito del agua en l	2,7
Capacidad del recipiente para la leche en l	0,7
Capacidad del recipiente para posos en unidades	17
Capacidad de la bandeja colectora en l	1,6
Fácil acceso a los depósitos	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Indicación de la fecha	•
Hora de conexión programable	•
Hora de desconexión programable	•
Tiempo en Standby programable	•
Ajustes personalizados	•
Tipos de bebidas	
Cantidades de bebidas seleccionables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto doble	•
Espresso simple	•
Espresso doble	•
Café simple	•
Café doble	•
Café largo simple	•
Café largo doble	•
Cappuccino simple	•
Leche caliente simple	•
Leche caliente doble	•
Espuma de leche simple	•
Espuma de leche doble	•
Espresso Macchiato simple	•
Espresso Macchiato doble	•
Cappuccino italiano simple	•
Cappuccino italiano doble	•
Flat white simple	•
Flat white doble	•
Café au lait simple	•
Café au lait doble	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte doble	•
Caffè Americano simple	•
Caffè Americano doble	•
Long black simple	•
Long black doble	•
Agua caliente simple	•
Agua caliente doble	•
Agua caliente simple	•

CVA 7775

Máquina de café empotrable con DirectWater

increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescale para los más exigentes..

Código EAN: 4002516419440 / Número de material: 11733820 /

Número de material antiguo: 29777540USA

Agua caliente doble	•
Té negro simple	•
Té negro doble	•
Té de hierbas simple	•
Té de hierbas doble	•
Té de frutas simple	•
Té de frutas doble	•
Té verde simple	•
Té verde doble	•
Té blanco simple	•
Té blanco doble	•
Té japonés simple	•
Té japonés doble	•
Chai Latte simple	•
Chai Latte doble	•
Jarra de café	•
Jarra de té	•
Cappuccino doble	•
Latte Macchiato doble	•
Latte Macchiato simple	•
Eficiencia	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	•
Consumo de potencia en modo standby en W	<=0,8
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	<=1,4
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con superficie CleanSteel	•
AutoDescale (descalcificación automática)	•
Descalcificación manual	•
AutoClean	•
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	•
Cómodos programas de limpieza	•
Función de aclarado automático	•
ComfortClean	•
Conducto para la leche extraíble	•
Unidad central extraíble	•
Grado de dureza del agua ajustable	•
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Datos técnicos	
Ancho mínimo del hueco en mm	724
Ancho máximo del hueco en mm	728
Alto mínimo del hueco en mm	460
Alto máximo del hueco en mm	472
Fondo del hueco en mm	610

CVA 7775

Máquina de café empotrable con DirectWater
increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescalc para los más exigentes..



Código EAN: 4002516419440 / Número de material: 11733820 /

Número de material antiguo: 29777540USA

Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	16,5
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	4,0
Ancho del aparato en mm	757
Alto del aparato en mm	479
Fondo del aparato en mm	478
Fondo con la puerta abierta en cm	123,8
Potencia nominal total en kW	1,45
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Número de fases	1
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0

Accesorios suministrados

Recipiente de cristal para la leche	•
Cartucho para la descalcificación	•
AutoCleaner	•


Display en varios idiomas

Varios idiomas del display disponibles gracias a MultiLingua


? ? ? ? ? ? ? , ?
 ? , ? ? ? ? ? , deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), suomi,
 français, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ? ? ? , ? ? ? ,
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

CVA 7775


Máquina de café empotrable con DirectWater increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescalc para los más exigentes..




CVA7775, CVA7875, installation drawing, side view, 30 Inch, Flush insert *(Footnote)




CVA7370, CVA7775, CVA7875, installation drawing, view from above, 30 Inch, Flush inset




CVA7370, CVA7775, CVA7875, installation drawing, view from above, 30 Inch, Flush inset




CVA7370, CVA7775, CVA7875, installation drawing, view from above, 30 Inch, Flush inset




CVA7370, CVA7775, CVA7875, installation drawing, view from above, 30 Inch, Flush inset




CVA7370, CVA7775, CVA7875, installation drawing, built in, 30 Inch, Flush inset



CVA7775, CVA7875, installation drawing, 30 Inch, Flush insert




CVA7370, side view, 30 Inch, Proud




CVA7775, CVA7875, side view, 30 Inch, Proud

CVA 7775

Máquina de café empotrable con DirectWater increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescalc para los más exigentes..




CVA7370, CVA7775, CVA7875, installation drawing, view from above, 30 Inch, Proud




CVA7370, CVA7775, CVA7875, installation drawing, view from above, 30 Inch, Proud

CVA7370, CVA7775, CVA7875, installation drawing, view from above, 30 Inch, Flush



CVA7370, CVA7775, CVA7875, installation drawing, built in, 30 Inch, Proud

CVA7370, CVA7775, CVA7875, installation drawing, view from above, 30 Inch, Proud



CVA7775, CVA7875, installation drawing, installation, 30 Inch, Proud