

## ESW 7010 AM

Calientaplatos sin tirador de 24 pulgadas de anchura y 5 5/8 de altura

Precalear vajilla, mantener alimentos calientes y cocción a baja temperatura.



- Magníficas creaciones culinarias: cocción a baja temperatura
- Siempre a la temperatura adecuada: cuatro funciones
- Cómodo y fácil: manejo táctil y Miele@home
- La forma más fácil de abrir el cajón: Push2open
- Seguridad garantizada: función Timer con desconexión automática


Código EAN: 4002516487210 / Número de material: 11794720 /  
Número de material antiguo: 30701020USA

<b>Construcción y diseño</b>	
Calientaplatos Gourmet	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Sin tirador	•
Color	Obsidian Black
<b>Funciones</b>	
Atemperar tazas	•
Atemperar platos	•
Mantener calientes los alimentos	•
Cocción a baja temperatura	•
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Capacidad	Vajilla para 6 personas
Mecanismo Push2open	•
Extracción completa para una fácil carga y descarga	•
Listón de mandos con teclas sensoras	•
Panel de mandos con texto	•
Programación Stop	•
Función Timer	•
Programa Sabbath	•
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Listón de mandos enrasado	•
<b>Seguridad</b>	
Frontal frío	•
Base antideslizante	•
Desconexión automática de seguridad	•
<b>Datos técnicos</b>	
Temperatura en °C (°F)	105-185 (40-85)
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	141
Fondo del aparato en mm	570
Altura interior útil en mm	80
Potencia nominal total en kW	0,70
Tensión en V	120
Frecuencia en Hz	60
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
<b>Accesorios suministrados</b>	
Base antideslizante	1


## ESW 7010 AM

Calientaplatos sin tirador de 24 pulgadas de anchura y 5 5/8 de altura


Precaentar vajilla, mantener alimentos calientes y cocción a baja temperatura.




DGC7x4x, ESW7x10, EVS7010, side view, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL




H7x40BM+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, side view, 30 Zoll, Flush inset, combi, 450S, ESW




H7x6xBP+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, side view, 30 Zoll, Flush inset, combi, 650S, ESW




DGC7x40, DGC7485, H7x40BM, ESW7x10, EVS7010, Einbau 30 Zoll, Flush inset, combi, 450S




H7x6xBP+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, combi, 650S, ESW




DGC7xxx, H7x40BM, ESW7x10, EVS7010, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, combi, wide front, 450S



H7x6x+EBA7868, ESW7x10, EVS7010, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, wide front, 650S



DGC7x40, ESW7x10, EVS7010, side view, 30 Zoll, Proud, combi, XL




H7x40BM+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, side view, 30 Zoll, Proud, combi, 450S


## ESW 7010 AM

Calientaplatos sin tirador de 24 pulgadas de anchura y 5 5/8 de altura


Precalear vajilla, mantener alimentos calientes y cocción a baja temperatura.




H7x6xBP+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, side view, 30 Zoll, Proud, combi, 650S




DGC7xxx, H7x40BM, ESW7x10, EVS, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, 450S



H7x6xBP+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, 650S



DGC7x4x, H7x40BM, ESW7x10, EVS7010, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, 450S



H7x6xBP+EBA7848, ESW7x10, EVS7010, Einbau, 30 Zoll, Proud, combi, wide front, 650S