

H 7240 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24"

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Fácil limpieza: Interior con PerfectClean y acabado estructurado
- Resultados más uniformes y rápidos: Quick & Gentle
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Con solo pulsar una tecla: Quick-MW y tecla Palomitas

Código EAN: 4002516484554 / Número de material: 11804510 /

Número de material antiguo: 22724046USA

General information	
Model identifier	H 7240 BM AM
Número de material del fabricante	11804510
EAN number	4002516484554
Gama	Gold
Construcción y diseño	
PureLine	•
Tipo y diseño del aparato	
Horno compacto con microondas	•
3 en 1	Horno, Microondas, Horno con microondas
Color del aparato	Acero inoxidable/acero limpio
Ventajas Miele	
Regulación precisa de la temperatura hornos en °F (°C)	85-475 (30-250)
Quick & Gentle	•
Calentamiento rápido	•
Funciones	
Descongelar	•
Asado automático	•
Aire caliente plus	•
Microondas	•
Microondas combinado con Aire caliente plus	•
Microondas con grill con recirculación	•
Grill con recirculación de aire	•
Microondas con función de asado automático	•
Grill	•
Programas automáticos	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Función Palomitas	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Propuesta de potencia de microondas	•
Microondas rápido	•
Ajustes individuales	•

H 7240 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24"

Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



Código EAN: 4002516484554 / Número de material: 11804510 /

Número de material antiguo: 22724046USA

Confort de mantenimiento

Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel

•

Interior en acero inoxidable con estructura de lino y PerfectClean

•

Resistencia del grill abatible

•

Puerta CleanGlass

•

Seguridad

Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío

•

Desconexión automática de seguridad

•

Bloqueo de puesta en funcionamiento

•

Datos técnicos

Volumen interior en l

43

Número de niveles de bandeja

3

Iluminación interior

1 foco LED

Control electrónico de la potencia de microondas

•

Niveles de potencia Microondas

1 - 7

Ancho del hueco mín. en mm

560

Ancho del hueco máx. en mm

568

Alto del hueco mín. en mm

450

Alto del hueco máx. en mm

452

Fondo del hueco en mm

550

Peso neto en kg

42,5

Potencia nominal total en kW

3,40

Tensión en V

120

Tensión conmutable en V

240/208

Frecuencia en Hz

60

Fusibles en A

30

Número de fases

1

Longitud del cable de conexión eléctrica en m

1,80

Accesorios suministrados

Parrilla para hornear y asar con PerfectClean

1

Bandeja de cristal

1

Display en varios idiomas

Varios idiomas del display disponibles gracias a MultiLingua

???, ?, ?

???, deutsch, dansk,

english, suomi, français,

ελληνικά, italiano, ???,

???, hrvatski, bahasa

malaysia, nederlands, norsk,

polski, português, română,

русский, svenska, srpski,

slovenčina, slovenščina,


español, čeština, türkçe,

українська, magyar


H 7240 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24"


Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.




side view 30 inch Flush inset 450S, installation drawing, NA




installation 30 inch Flush inset 450S, installation drawing, NA




side view 30 inch Proud 450S, installation drawing, NA




installation 30 inch Proud 450S, installation drawing, NA




DGC 6x00-1 + EBA 6808, H 6x00 BM + EBA 6808, DGC7xxx, H7xxx, EBA7848 Combi, Installation drawing, Flush inset, NA




H 6x00 BM + EBA 6808, H7xxx, EBA7848 Combi, Installation drawing, Flush inset, NA



H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM + EBA 6808, H7xxx, EBA 78x8 Combi, Install drawing, Flush inset, NA



H 6x00 BM + EBA 6808, H 7x40BM, EBA 7848 Installation Combi, Installation drawing, Flush inset, NA






H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM, H 7xxx, EBA 78x8, Installation drawing, Flush inset, NA

H 7240 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24"




Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.



DGC 6x00-1 + EBA6808, H 6x00 BM +EBA 6808, DGC7x4x(+EBA7848), H7x40BM(+EBA7848),Combi, Installation drawing, Proud, NA

H 6x00 BM + EBA 6808, H7x40BM(+EBA7848), Combi, Installation drawing, Proud, NA




H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM + EBA 6808, H7xxx+EBA7x7x, Combi, Installation drawing, Proud, NA



H 6x00 BM + EBA 6808, H7x40BM(+EBA7848), NA7000 Installation Combi, Installation drawing, Proud, NA

H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA6808, H6x00BM + EBA6808, NA7000 Installation Combi, Installation drawing, Proud, NA

Installation Proud 450S, installation drawing, NA



Installation Flush inset combi 450S


Einbau, Flush inset, combi, 450S, ESW

Installation Flush inset, combi, 650S, 450S


H 7240 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24"


Diseño elegante, con prog. Automáticos y funciones combinadas.




DGC7xxx+EBA7848, H7x40BM (+EBA7848),
Installation, 30 Zoll, Flushinset, combi, XL, 450S




side view, Proud, combi, 450S ESW




Installation Proud, combi, 450S




Installation Proud, combi, 450S ESW




Installation Proud, combi, 650S, 450S



DGC7x4x(+EBA7848), H7x40BM(+EBA7848),
Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL, 450S



Handle H72xx, H76xx, H78xx, PureLine – NA7000 -
Installation drawing



installation Flush inset 450S, installation drawing, NA