

## H 7840 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24"

Diseño fácilmente combinable, con programas Automáticos y sonda térmica.



- Gran display con sensor de proximidad: M Touch + MotionReact
- Fácil limpieza: Interior con PerfectClean y acabado estructurado
- Resultados más uniformes y rápidos: Quick & Gentle
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Palomitas en un abrir y cerrar de ojos con la función Palomitas

Código EAN: 4002516484592 / Número de material: 11804660 /  
Número de material antiguo: 22784026USA

General information	
Model identifier	H 7840 BM AM
Número de material del fabricante	11804660
EAN number	4002516484592
Gama	Diamond
Construcción y diseño	
VitroLine	•
Tipo y diseño del aparato	
Horno compacto con microondas	•
3 en 1	Horno, Microondas, Horno con microondas
Color del aparato	Negro Obsidian
Ventajas Miele	
Regulación precisa de la temperatura hornos en °F (°C)	85-475 (30-250)
Quick & Gentle	•
Calentamiento rápido	•
Sonda térmica	Con cable
Mantenimiento del calor	•
Crisp function	•
Funciones	
Descongelar	•
Asado automático	•
Aire caliente plus	•
Cocción intensiva	•
Cocción a baja temperatura	•
Microondas	•
Microondas con grill	•
Microondas combinado con Aire caliente plus	•
Microondas con grill con recirculación	•
Calor de bóveda y solera	•
Calor de solera	•
Grill con recirculación de aire	•
Microondas con función de asado automático	•
Funciones especiales	•
Grill	•
Programas automáticos	•
Confort de manejo	
Sensor de proximidad MotionReact	•
Conexión con Miele@home	•
Display	M Touch
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Función Ayuda	•
Función Palomitas	•
Señales acústicas polifónicas	•
Indicación de la hora	•

## H 7840 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24"

Diseño fácilmente combinable, con programas Automáticos y sonda térmica.



Código EAN: 4002516484592 / Número de material: 11804660 /

Número de material antiguo: 22784026USA

Sincronización del reloj	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Propuesta de potencia de microondas	•
Microondas rápido	•
Programas propios	•
Programa Sabbat	•
Ajustes individuales	•
<b>Eficiencia</b>	
Aprovechamiento del calor residual automático	•
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Interior en acero inoxidable con estructura de lino y PerfectClean	•
Resistencia del grill abatible	•
Puerta CleanGlass	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Bloqueo del teclado	•
<b>Datos técnicos</b>	
Volumen interior en l	43
Número de niveles de bandeja	3
Iluminación interior	1 foco LED
Control electrónico de la potencia de microondas	•
Niveles de potencia Microondas	1 - 7
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	450
Alto del hueco máx. en mm	452
Fondo del hueco en mm	550
Peso neto en kg	43,5
Potencia nominal total en kW	4,00
Tensión en V	120
Tensión conmutable en V	240/208
Frecuencia en Hz	60
Fusibles en A	30
Número de fases	1
Longitud del cable de conexión eléctrica en m	1,80
<b>Accesorios suministrados</b>	
Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1
Sonda térmica con cable	1
Bandeja de cristal	2

H 7840 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24"

Diseño fácilmente combinable, con programas Automáticos y sonda térmica.



Código EAN: 4002516484592 / Número de material: 11804660 /

Número de material antiguo: 22784026USA

#### Display en varios idiomas


Varios idiomas del display disponibles gracias a MultiLingua

???, ??, ?  
???, deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, ???,  
???, hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


## H 7840 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24"


Diseño fácilmente combinable, con programas Automáticos y sonda térmica.




side view 30 inch Flush inset 450S, installation drawing, NA




installation 30 inch Flush inset 450S, installation drawing, NA




side view 30 inch Proud 450S, installation drawing, NA




installation 30 inch Proud 450S, installation drawing, NA




DGC 6x00-1 + EBA 6808, H 6x00 BM + EBA 6808, DGC7xxx, H7xxx, EBA7848 Combi, Installation drawing, Flush inset, NA




H 6x00 BM + EBA 6808, H7xxx, EBA7848 Combi, Installation drawing, Flush inset, NA



H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM + EBA 6808, H7xxx, EBA 78x8 Combi, Install drawing, Flush inset, NA



H 6x00 BM + EBA 6808, H 7x40BM, EBA 7848 Installation Combi, Installation drawing, Flush inset, NA






H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM, H 7xxx, EBA 78x8, Installation drawing, Flush inset, NA

## H 7840 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24"




Diseño fácilmente combinable, con programas Automáticos y sonda térmica.



DGC 6x00-1 + EBA6808, H 6x00 BM +EBA 6808, DGC7x4x(+EBA7848), H7x40BM(+EBA7848),Combi, Installation drawing, Proud, NA

H 6x00 BM + EBA 6808, H7x40BM(+EBA7848), Combi, Installation drawing, Proud, NA




H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM + EBA 6808, H7xxx+EBA7x7x, Combi, Installation drawing, Proud, NA



H 6x00 BM + EBA 6808, H7x40BM(+EBA7848), NA7000 Installation Combi, Installation drawing, Proud, NA

H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA6808, H6x00BM + EBA6808, NA7000 Installation Combi, Installation drawing, Proud, NA

Installation Proud 450S, installation drawing, NA



Installation Flush inset combi 450S


Einbau, Flush inset, combi, 450S, ESW

Installation Flush inset, combi, 650S, 450S


## H 7840 BM AM

Horno compacto con microondas y una anchura de 24''


Diseño fácilmente combinable, con programas Automáticos y sonda térmica.




DGC7xxx+EBA7848, H7x40BM (+EBA7848),  
Installation, 30 Zoll, Flushinset, combi, XL, 450S




side view, Proud, combi, 450S ESW




Installation Proud, combi, 450S




Installation Proud, combi, 450S ESW




Installation Proud, combi, 650S, 450S



DGC7x4x(+EBA7848), H7x40BM(+EBA7848),  
Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL, 450S



Handle H72xx, H76xx, H78xx, PureLine – NA7000 -  
Installation drawing



installation Flush inset 450S, installation drawing, NA