

TWF760WP EcoSpeed&8kg
 Secadora de bomba de calor T1:
 8 kg | DryCare 40 | HygieneDry | FragranceDos²



- No pierdas tiempo clasificando; DryCare 40 es perfecto para cualquier prenda lavable a 40 °C*
- EcoSpeed reduce la duración de secado en 20 minutos**
- FragranceDos² añade a las prendas un fresco aroma después del secado***
- La tecnología EcoDry garantiza un rendimiento eficiente siempre****
- Control total de tu secadora desde una App con Miele@home*****

* No es apto para prendas de lana y seda.

** En comparación con las secadoras Miele sin EcoSpeed con la misma carga y eficiencia energética similar. Comprobado en el programa «Algodón» con carga completa.

*** Patente EP 2 431 516

**** Patente EP 2 455 537

***** Miele@home es una promoción digital independiente de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. El número de funciones puede variar dependiendo del modelo y del país.

Código EAN: 4002516483526 / Número de material: 11845070 /
 Número de material antiguo: 12WF7602E

Tipo de instalación	
Apto para instalación en columna	•
Sentido de apertura de la puerta	izquierda, cambiable
Side-by-side	•
Apto para instalación en un hueco	•
Apertura de la puerta, intercambiable	•
Tipo de construcción	
Modelo	T1 White Edition
Secadora de bomba de calor	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Negro Obsidian con aro cromado
Color del selector giratorio	Blanco loto / Aro cromado
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de secado	
Secado perfecto PerfectDry	•
Sistema de fragancias FragranceDos ²	•
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
HygieneDry	•
Higiene contra virus probada	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	8,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Wash2Dry	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	No
Iluminación del tambor	LED
Recipiente para agua condensada	•
Conducción de agua condensada integrada	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A–G)	C
Consumo energético ponderado por 100 programas «Secado para guardar ECO» en kWh	89
Nivel acústico en programa estándar «Secado para guardar ECO» en dB(A) re1pW	64
Clase de emisiones de ruido acústico (A-D)	B
Duración del programa «Secado para guardar ECO» en min.	165
Eficiencia de condensación en %	94
Clase de eficiencia de condensación (A – D)	A

TWF760WP EcoSpeed&8kg
 Secadora de bomba de calor T1:
 8 kg | DryCare 40 | HygieneDry | FragranceDos²




Código EAN: 4002516483526 / Número de material: 11845070 /
 Número de material antiguo: 12WF7602E


Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re1pW	66
Tecnología EcoDry	•
Intercambiador de calor libre de mantenimiento	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programas de secado	
Algodón	•
ECO	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Ahuecar lana	•
Exprés	•
Impermeabilizar	•
Ropa de cama	•
Aire caliente/DryFresh	•
Extras para programas de secado	
Protección antiarrugas	•
Avisador acústico	•
DryCare 40	•
Calidad	
Desprendedores	•
Seguridad	
Código PIN	•
Indicación «Vaciar recipiente»	•
Indicación «Limpiar filtros»	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas (Al x An x Fo) en mm	850 x 596 x 643
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	643
Fondo con la puerta abierta en mm	1077
Peso neto en kg	56
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Potencia nominal total en kW	1,10
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
Cierre hermético	•
Tipo de refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante en kg	0,14
Índice GWP del refrigerante en CO ₂ e	3
Índice GWP del aparato en CO ₂ e	0,42
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
Accesorios suministrados	
Envase de fragancia	•
Cupón para una segunda fragancia	•

TWF760WP EcoSpeed&8kg
Secadora de bomba de calor T1:
8 kg | DryCare 40 | HygieneDry | FragranceDos²


TWF760WP EcoSpeed&8kg
Secadora de bomba de calor T1:
8 kg | DryCare 40 | HygieneDry | FragranceDos²




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm