

M 7240 TC AM

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura

Diseño en Negro Obsidian Black muy combinable y manejo en la parte superior.



- Display de texto con manejo por sensores – DirectSensor S
- Descongelar y cocinar a la perfección: programas automáticos
- Gran espacio: volumen interior 1,62 ft³ y plato giratorio 15-3/4"
- Microondas muy potente – 900 W
- Listas con tan solo una pulsación: tecla Palomitas

Código EAN: 4002516540618 / Número de material: 11845600 /
Número de material antiguo: 24724040USA

Diseño	
Color del aparato	Acero inoxidable/CleanSteel
Construcción y diseño	
Microondas empotrable	•
PureLine	•
TopControl	•
Ventajas Miele	
Mantenimiento del calor	•
Funciones	
Programas automáticos	•
Función Microondas solo	•
Confort de manejo	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Función Palomitas	•
Indicación de la hora	•
Minutero avisador	•
Programación de tiempos de cocción	•
Microondas rápido	•
Ajustes personalizados	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Desconexión nocturna	•
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	•
Interior en acero inoxidable	•
Puerta CleanGlass	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Interruptor de seguridad	•
Advertencia «Puerta»	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	46
Apertura de la puerta	abajo
Iluminación interior	1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm	23,2
Diámetro del plato giratorio en cm	40,6
Control electrónico de la potencia de microondas	•
Niveles de potencia Microondas	1-7
Potencia de microondas máxima en W	900
Ancho del hueco mín. en mm	562
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	450
Alto del hueco máx. en mm	452
Fondo del hueco en mm	550
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	595 x 456 x 560
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	456

M 7240 TC AM

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura

Diseño en Negro Obsidian Black muy combinable y manejo en la parte superior.



Código EAN: 4002516540618 / Número de material: 11845600 /
Número de material antiguo: 24724040USA

Fondo del aparato en mm	560
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	•
Peso neto en kg	28,3
Potencia nominal total en kW	1,6
Tensión en V	120
Frecuencia en Hz	60
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,10

Accesorios suministrados

Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


M 7240 TC AM

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura


Diseño en Negro Obsidian Black muy combinable y manejo en la parte superior.




M7240TC(+EBA7848), side view, 30 Zoll, Flush Inset




M7240TC(+EBA7848), side view, 30 Zoll, Flush Inset, built-under




M7240TC Einbau, 30 Zoll, Flush inset




M7240TC+EBA7848, Einbau, 30 Zoll, Flush inset




M7x4xTC, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, wide front




M7240TC+EBA7848, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, wide front



M7240TC, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, built-under



M7240TC+EBA7848, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, built-under




M7240TC, Einbau, 30 Zoll, Flush Inset, built-under, wide front


M 7240 TC AM

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura


Diseño en Negro Obsidian Black muy combinable y manejo en la parte superior.




M7240TC+EBA7848, Einbau, 30 Zoll, Flush inset, built-under, wide front




M7240(+EBA7848), Installation , 30 Zoll, Flush inset




M7240(+EBA7848), Installation , 30 Zoll, Flush inset, built-under




M7240(+EBA7848), Installation , 30 Zoll, Flush inset, wide front




M7240(+EBA7848), Installation , 30 Zoll, Flush inset, wide front




M7240TC, M7240TC+EBA7848, 30 Zoll, Proud



M7240TC, M7240TC+EBA7848, 30 Zoll, Proud, built-under



M7240TC, Einbau, 30 Zoll, Proud





M7240TC+EBA7848, Einbau, 30 Zoll, Proud



M 7240 TC AM

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura



Diseño en Negro Obsidian Black muy combinable y manejo en la parte superior.





M7240TC, Einbau, 30 Zoll, Proud, wide front





M7240TC+EBA7848, Einbau, 30 Zoll, Proud, wide front





M7240TC, Einbau, 30 Zoll, Proud, built-under





M7240TC+EBA7848, Einbau, 30 Zoll, Proud, built-under





M7240TC, Einbau, 30 Zoll, Proud, built-under, wide front





M7240TC+EBA7848, Einbau, 30 Zoll, Proud, built-under, wide front



M7240TC(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Proud



M7x4xTC(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Proud, built-under




M7240TC(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Proud, wide front


M 7240 TC AM

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura


Diseño en Negro Obsidian Black muy combinable y manejo en la parte superior.




M7240TC(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Proud, built-under, wide front




M7240TC(+EBA7848), Seitenansicht, 30 Zoll, Proud, Oberschrank – Skizze – NA




M7240TC, Einbau, 30 Zoll, Proud, Oberschrank – Skizze – NA




M7240TC(+EBA7848), Einbau, 30 Zoll, Proud, Oberschrank – Skizze – NA




M7240TC, Einbau, 30 Zoll, Proud, breite Front, Oberschrank – Skizze – NA




M7240TC(+EBA7848), Einbau, 30 Zoll, Proud, breite Front, Oberschrank – Skizze – NA



M7240TC(+EBA7848), Einbau, 30 Zoll, Proud, Oberschrank – Skizze – NA



M7240TC(+EBA7848), Einbau, 30 Zoll, Proud, breite Front, Oberschrank – Skizze – NA




M7240SC(+EBA7848), Seitenansicht, 30 Zoll, Flush, inset, Oberschrank – Skizze – NA


M 7240 TC AM

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura


Diseño en Negro Obsidian Black muy combinable y manejo en la parte superior.




M7240TC, Einbau, 30 Zoll, Flush, inset, Oberschrank – Skizze – NA




M7240SC(+EBA7848), Einbau, 30 Zoll, Flush, inset, Oberschrank – Skizze – NA




M7240TC, Einbau, 30 Zoll, Flush, inset, breite Front, Oberschrank – Skizze – NA



M7240SC(+EBA7848), Einbau, 30 Zoll, Flush, inset, breite Front, Oberschrank – Skizze – NA



M7240SC(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Flush, inset, Oberschrank – Skizze – NA



M7240SC(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Flush, inset, breite Front, Oberschrank – Skizze – NA