

M 2241 SC

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura

Cómodo manejo a través de los sensores laterales.



- Display de 7 segmentos con manejo por sensores — EasySensor
- Descongelar y cocinar a la perfección: programas automáticos
- Los platos, siempre a punto: función Mantener caliente
- Compacto: volumen interior del horno de 0,92 ft³
- Con solo pulsar una tecla: tecla Palomitas y Bebidas

Código EAN: 4002516540335 / Número de material: 11845640 /

Número de material antiguo: 24224120USA

Construcción y diseño	
Color	Obsidian Black
Construcción y diseño	
Microondas empotrable	•
Diseño neutro	•
SideControl	•
Ventajas Miele	
Mantenimiento del calor	•
Funciones	
Microondas	•
Programas automáticos	•
Confort de manejo	
Display	EasySensor
Función Palomitas	•
Funciones bebidas	•
Indicación de la hora	•
Minutero avisador	•
Programación de tiempos de cocción	•
Microondas rápido	•
Ajustes personalizados	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Desconexión nocturna	•
Confort de mantenimiento	
Interior en acero inoxidable	•
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Interruptor de seguridad	•
Advertencia «Puerta»	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	26
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	595 x 452 x 401
Apertura de la puerta	izquierda
Iluminación interior	1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm	20,7
Diámetro del plato giratorio en cm	32,5
Control electrónico de la potencia de microondas	•
Niveles de potencia Microondas	1-7
Potencia de microondas máxima en W	900
Ancho del hueco mín. en mm	562
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	450
Alto del hueco máx. en mm	452
Fondo del hueco en mm	500
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	452
Fondo del aparato en mm	401
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	•
Peso neto en kg	18,0

M 2241 SC

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura

Cómodo manejo a través de los sensores laterales.



Código EAN: 4002516540335 / Número de material: 11845640 /

Número de material antiguo: 24224120USA

Potencia nominal total en kW	1,4
Tensión en V	120
Frecuencia en Hz	60
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,60


Accesorios suministrados

Plato giratorio	1
-----------------	---


M 2241 SC

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura


Cómodo manejo a través de los sensores laterales.




M2241SC, Seitenansicht, 30 Zoll, Proud, Oberschrank – Skizze – NA




M2241SC, Einbau, 30 Zoll, Proud – Skizze – NA




M2241SC, Einbau, 30 Zoll, Proud, breite Front – Skizze – NA




M2241SC, Einbau, 30 Zoll, Proud, Oberschrank – Skizze – NA




M2241SC, Einbau, 30 Zoll, Proud, breite Front, Oberschrank – Skizze – NA




M2241SC, Installation, 30 Zoll, Proud – Skizze – NA



M2241SC, Installation, 30 Zoll, Proud, breite Front – Skizze – NA



M2241SC, Installation, 30 Zoll, Proud, Oberschrank – Skizze – NA




M2241SC, Installation, 30 Zoll, Proud, breite Front, Oberschrank – Skizze – NA


M 2241 SC

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura


Cómodo manejo a través de los sensores laterales.




M2241SC, Seitenansicht, 30 Zoll, Flush, inset – Skizze – NA




M2241SC, Seitenansicht, 30 Zoll, Flush, inset, Oberschrank – Skizze – NA




M2241SC, Einbau, 30 Zoll, Flush, inset – Skizze – NA




M2241SC, Einbau, 30 Zoll, Flush, inset, breite Front – Skizze – NA




M2241SC, Einbau, 30 Zoll, Flush, inset, Oberschrank – Skizze – NA




M2241SC, Einbau, 30 Zoll, Flush, inset, breite Front, Oberschrank – Skizze – NA



M2241SC, Installation, 30 Zoll, Flush, inset – Skizze – NA



M2241SC, Installation, 30 Zoll, Flush, inset, breite Front – Skizze – NA




M2241SC, Installation, 30 Zoll, Flush, inset, Oberschrank – Skizze – NA

M 2241 SC

Microondas empotrable de 24 pulgadas de anchura

Cómodo manejo a través de los sensores laterales.



M2241SC, Installation, 30 Zoll, Flush, inset, breite Front,
Oberschrank – Skizze – NA