

KMR 1134-3 LP EDST/CLST

RangeTop

con ?? quemadores para aplicaciones profesionales



- Diseño profesional: 914 mm 914 mm mm de ancho en acero inoxidable con perfeccionamiento CleanSteel
- Manejo directo: mandos de metal de alta calidad con aro luminoso
- Fácil limpieza – soportes ComfortClean para el lavavajillas
- Multitud de potencias: quemador con hasta 19.500 BTU (5,7 kW)
- Cómodos y seguros: autom. Reencendido para todos los quemadores

Código EAN: 4002516537106 / Número de material: 11852370 /
Número de material antiguo: 26113471USA

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Diseño	
Placas Range	•
Diseño	
Carcasa	Acero inoxidable
Panel frontal	CleanSteel
Mandos de metal de alta calidad	•
Parrillas de fundición gris (esmaltados, color negro mate)	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de quemadores	6
1.ª zona/área de cocción	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Quegador ultrarrápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	19500
Potencia máx. en W	5700
2.ª zona/área de cocción	
Posición	Parte posterior izquierda
Tipo	Quegador rápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	12500
Potencia máx. en W	3700
3.ª zona/área de cocción	
Posición	Parte posterior centro
Tipo	Quegador rápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	13000
Potencia máx. en W	3800
4.ª zona/área de cocción	
Posición	Parte posterior derecha
Tipo	Quegador rápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	13000
Potencia máx. en W	3800
5.ª zona/área de cocción	
Posición	anterior derecha
Tipo	Quegador ultrarrápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	19500
Potencia máx. en W	5700
6.ª zona/área de cocción	
Posición	anterior centro
Tipo	Quegador ultrarrápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	19500
Potencia máx. en W	5700
8.ª zona/área de cocción	
Función Simmer	•

KMR 1134-3 LP EDST/CLST

RangeTop

con ?? quemadores para aplicaciones profesionales




Código EAN: 4002516537106 / Número de material: 11852370 /
Número de material antiguo: 26113471USA

Confort de manejo	
Manejo a través de mandos de metal retroiluminados	•
Confort de mantenimiento	
Parrillas aptas para el lavavajillas	•
Superficie de placa de una sola pieza	•
Seguridad	
ReStart	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	914
Medidas en mm (Alto)	191
Medidas en mm (Fondo) con canto romo	692
Medidas en mm (Fondo) sin canto romo	650
Peso neto en kg	55
Potencia total en BTU/h	97000
Potencia nominal total en kW	0,00
Tensión en V	127
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,2

KMR 1134-3 LP EDST/CLST

RangeTop

con ?? quemadores para aplicaciones profesionales



KMR1134, KMR1135, KMR1136, KMR1134-3, KMR1135-3, KMR1136-3 (Installation drawing)