

KMR 1356-3LP GD EDST/CLST

RangeTop

con ?? quemadores y plancha para tener flexibilidad y potencia



- Diseño profesional: 1219 mm 1219 mm mm de ancho en acero inoxidable con perfeccionamiento CleanSteel
- Manejo directo: mandos de metal de alta calidad con aro luminoso
- Fácil limpieza – soportes ComfortClean para el lavavajillas
- Multitud de potencias: quemador con hasta 19.500 BTU (5,7 kW)
- Cómodos y seguros: autom. Reencendido para todos los quemadores

Código EAN: 4002516495468 / Número de material: 11852660 /
Número de material antiguo: 26135671USA

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Diseño	
Placas Range	•
Diseño	
Carcasa	Acero inoxidable
Panel frontal	CleanSteel
Mandos de metal de alta calidad	•
Parrillas de fundición gris (esmaltados, color negro mate)	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de quemadores	6
Número de planchas	1
1.ª zona/área de cocción	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Quegador ultrarrápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	19500
Potencia máx. en W	5700
2.ª zona/área de cocción	
Posición	Parte posterior izquierda
Tipo	Quegador rápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	12500
Potencia máx. en W	2900
3.ª zona/área de cocción	
Posición	izquierda centro
Tipo	Superficie de plancha
Potencia máxima en BTU/h	14300
Potencia máx. en W	4200
4.ª zona/área de cocción	
Posición	Parte posterior centro derecha
Tipo	Quegador ultrarrápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	19500
Potencia máx. en W	3800
5.ª zona/área de cocción	
Posición	Parte posterior derecha
Tipo	Quegador rápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	12500
Potencia máx. en W	2900
6.ª zona/área de cocción	
Posición	anterior derecha
Tipo	Quegador ultrarrápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	19500
Potencia máx. en W	5700
7.ª zona/área de cocción	
Posición	centro derecha delante

KMR 1356-3LP GD EDST/CLST

RangeTop

con ?? quemadores y plancha para tener flexibilidad y potencia




Código EAN: 4002516495468 / Número de material: 11852660 /
Número de material antiguo: 26135671USA

Tipo	Quemador ultrarrápido
Potencia mínima en BTU/h	1500
Potencia máxima en BTU/h	19500
Potencia máx. en W	5700
8.ª zona/área de cocción	
Función Simmer	•
Ancho de la plancha en mm	258
Fondo de la plancha en mm	434
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos de metal retroiluminados	•
Confort de mantenimiento	
Parrillas aptas para el lavavajillas	•
Superficie de placa de una sola pieza	•
Seguridad	
ReStart	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	1219
Medidas en mm (Alto)	191
Medidas en mm (Fondo) con canto romo	692
Medidas en mm (Fondo) sin canto romo	650
Peso neto en kg	78
Potencia total en BTU/h	117300
Potencia nominal total en kW	34,40
Tensión en V	120
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,2

KMR 1356-3LP GD EDST/CLST

RangeTop

con ?? quemadores y plancha para tener flexibilidad y potencia



KMR1354 G/LP, KMR1355 G/LP, KMR1356 G/LP,
KMR1354-3, KMR1355-3, KMR1356-3 (installation
drawings)