


KM 7735 FL

Placa de inducción independiente de 30 pulgadas

30 pulg. | Zonas de cocción individuales y área de cocción PowerFlex



- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect
- 4 zonas de cocción, incl. una potente área de cocción PowerFlex
- Con 769 mm de ancho para instalación enrasada o sobre encimera
- Mínimos tiempos desde el inicio de ebullición: TwinBooster
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516611400 / Número de material: 12074210 /

Número de material antiguo: 26773570USA

General information	
Nombre del modelo	KM 7735 FL
Número de material del fabricante	12074210
Número EAN	4002516611400
Gama	Platinum
Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Tipo de instalación	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Montaje enrasado	•
Elegante superficie vitrocerámica	•
Color de la vitrocerámica	Negro
Montaje sobre encimera	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Número de áreas de cocción	1
Número máximo de recipientes de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número	2
Tipo	Zona de cocción PowerFlex
Diámetro en mm	Ø 150 – 230
Potencia en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3700
1.ª zona/área de cocción	
Posición	Posición frontal izquierda
Tipo	Anillo de doble circuito
Tamaño en mm	Ø 180-280
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. en W	2600
Potencia máx. TwinBooster en W	3700
2.ª zona/área de cocción	
Posición	Posición trasera izquierda
Tipo	Anillo de doble circuito
Tamaño en mm	Ø 100-160
Potencia máx. del Booster en W	1700
Potencia máx. en W	1400
Potencia máx. TwinBooster en W	2200
3.ª zona/área de cocción	
Posición	Derecha
Tipo	Puente PowerFlex
Tamaño en mm	230x390
Potencia máx. del Booster en W	4800
Potencia máx. en W	3400
Potencia máx. TwinBooster en W	7400
Confort de manejo	
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect

KM 7735 FL

Placa de inducción independiente de 30 pulgadas

30 pulg. | Zonas de cocción individuales y área de cocción PowerFlex



Código EAN: 4002516611400 / Número de material: 12074210 /


Número de material antiguo: 26773570USA

Miele@home	•
Función automática	Con@ctivity 3,0
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Color de las indicaciones	Amarillo
Inicio automático de cocción	•
Detección permanente de recipientes de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	•
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
Función Limpieza	•
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	769
Medidas en mm (Alto)	77
Medidas en mm (Fondo)	538
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	724 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	518 mm
Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	749
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	98
Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	518
Peso neto en kg	21
Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	773
Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	542
Potencia nominal total en kW	7,60
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,2
Tensión en V	208 - 240
Frecuencia en Hz	50 - 60
Accesorios suministrados	
Cable de conexión	•


KM 7735 FL

Placa de inducción independiente de 30 pulgadas

30 pulg. | Zonas de cocción individuales y área de cocción PowerFlex



KM7735FL – frameless overlaying installation
(*footnote) – drawing



KM7735FL – flush installation (*footnote) – drawing