

KFMC 3632 L

Combi MasterCool, 30"

MasterFresh Pro | Sistema AirClean | IceMaker | M Touch Pro | ColdSteel



- Los alimentos se conservan frescos hasta 5 veces más tiempo: MasterFresh Pro
- Hasta un 95 % menos de olores, gracias al sistema Longlife AirClean
- Cubitos de hielo para bebidas frías: fabricante de cubitos de hielo
- Convenient operation at your fingertips – M Touch Pro
- Sofisticado diseño interior: ColdSteel

Código EAN: 4002516768692 / Número de material: 12489460 /

Número de material antiguo: 38363210USA

| General information                                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Model identifier                                                           | KFMC 3632 L                            |
| Número de material del fabricante                                          | 12489460                               |
| EAN number                                                                 | 4002516768692                          |
| Gama                                                                       | Platinum                               |
| Categoría del aparato                                                      |                                        |
| Combinación de frigorífico-congelador                                      | •                                      |
| Tipo de instalación                                                        |                                        |
| Aparato de integración                                                     | •                                      |
| Aparato de integración integrado                                           | •                                      |
| Apertura de la puerta                                                      | Izquierda                              |
| Apertura de la puerta, intercambiable                                      | •                                      |
| Apto para Side-by-Side                                                     | •                                      |
| Diseño                                                                     |                                        |
| Opción de diseño                                                           | Compatible con frontales de mueble     |
| Iluminación                                                                | BrilliantLight                         |
| SmartLight                                                                 | •                                      |
| Confort de manejo                                                          |                                        |
| Conexión con Miele@home                                                    | •                                      |
| Sistema Fresh                                                              | MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool |
| Sistema Longlife AirClean                                                  | •                                      |
| DynaCool                                                                   | •                                      |
| NoFrost                                                                    | •                                      |
| DuplexCool Pro                                                             | •                                      |
| SoftClose                                                                  | •                                      |
| SelfClose                                                                  | •                                      |
| Número de fabricantes de cubitos con conexión de agua limpia               | 1                                      |
| Fabricador de cubitos con DirectWater                                      | •                                      |
| FullAccess                                                                 | •                                      |
| EasyClean                                                                  | •                                      |
| Bisagra MaxLoad                                                            | •                                      |
| Control                                                                    |                                        |
| Concepto de manejo                                                         | M Touch Pro                            |
| Ajuste preciso                                                             | T. refrigeración y congelación         |
| Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador | •                                      |
| SuperCool y AirClean                                                       | •                                      |
| SuperFrost                                                                 | •                                      |
| Número de zonas de temperatura                                             | 3                                      |
| Modo Sabbath                                                               | •                                      |
| Modo Holiday                                                               | •                                      |
| Modo Eco                                                                   | •                                      |
| QuickIce                                                                   | •                                      |

KFMC 3632 L

Combi MasterCool, 30"

MasterFresh Pro | Sistema AirClean | IceMaker | M Touch Pro | ColdSteel



Código EAN: 4002516768692 / Número de material: 12489460 /

Número de material antiguo: 38363210USA

## Frigorífico/Congelador

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Estantes regulables en altura de cristal de seguridad, anchura completaajus | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de cajones VeggieBox | 1 |
|-----------------------------|---|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| N.º de cajones para alimentos frescos | 1 |
|---------------------------------------|---|

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Estante en la cara interior de la puerta para conservas | 2 |
|---------------------------------------------------------|---|

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Estante en la cara interior de la puerta para botellas | 1 |
|--------------------------------------------------------|---|

## Congelador/Zona de congelación

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Número de cestos de congelación | 3 |
|---------------------------------|---|

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| de los cuales sobre guías telescópicas | 2 |
|----------------------------------------|---|

## Eficiencia

|             |   |
|-------------|---|
| Energy Star | • |
|-------------|---|

## Seguridad

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Baldas de cristal antidesbordamiento | • |
|--------------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alarma acústica de la puerta | • |
|------------------------------|---|

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Alarma acústica de temperatura del recinto congelador | • |
|-------------------------------------------------------|---|

## Datos técnicos

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Ancho mín. del hueco en mm | 762 |
|----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Ancho máx. del hueco en mm | 762 |
|----------------------------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Alto mín. del hueco en mm | 2134 |
|---------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Alto máx. del hueco en mm | 2134 |
|---------------------------|------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Fondo del hueco en mm | 635 |
|-----------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ancho del aparato en mm | 756 |
|-------------------------|-----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Alto del aparato en mm | 2123 |
|------------------------|------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Fondo del aparato en mm | 608 |
|-------------------------|-----|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Peso neto en kg | 197,0 |
|-----------------|-------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Técnica de fijación | Puerta fija |
|---------------------|-------------|

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico en kg | 60 |
|---------------------------------------------------------|----|

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Peso máximo del frontal de puerta del congelador en kg | 17 |
|--------------------------------------------------------|----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Zona de refrigeración en l | 309 |
|----------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Zona de congelación 4 estrellas en l | 159 |
|--------------------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Capacidad útil total en l | 468 |
|---------------------------|-----|

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 4000 |
|-------------------------------------------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Tensión en V | 110 - 120 |
|--------------|-----------|

|               |    |
|---------------|----|
| Fusibles en A | 10 |
|---------------|----|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de fases | 1 |
|-----------------|---|

|                  |    |
|------------------|----|
| Frecuencia en Hz | 60 |
|------------------|----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 3,0 |
|------------------------------------------|-----|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Sustitución de lámparas | Servicio técnico |
|-------------------------|------------------|

## Accesorios suministrados

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Filtro Longlife AirClean | • |
|--------------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Filtro del agua | • |
|-----------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Cuchara para helado | • |
|---------------------|---|

KFMC 3632 L  
Combi MasterCool, 30"  
MasterFresh Pro | Sistema AirClean | IceMaker | M Touch Pro | ColdSteel




Código EAN: 4002516768692 / Número de material: 12489460 /  
Número de material antiguo: 38363210USA

| Display en varios idiomas                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua | ???,<br>български, ??, ???<br>?, deutsch, dansk, english,<br>english (AU), english (CA),<br>english (GB), english (US),<br>eesti, suomi, français,<br>français (CA), français (FR),<br>ελληνικά, italiano, ???,<br>Қазақ, ???, hrvatski,<br>latviesu, lietuviu, bahasa<br>malaysia, nederlands, norsk,<br>polski, português, română,<br>русский, svenska, srpski,<br>slovenčina, slovenščina,<br>español, čeština, türkçe,<br>українська, magyar |


## KFMC 3632 L

Combi MasterCool, 30"


MasterFresh Pro | Sistema AirClean | IceMaker | M Touch Pro | ColdSteel




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, MasterCool III, stainless steel frame, stainless steel front, installation




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, MasterCool III, stainless steel frame, with stainless steel front, integration




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, front view, installation




KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, frame neutral, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, MasterCool III, stainless steel frame, with stainless steel front, top view

KFMC 3632 L

Combi MasterCool, 30"

MasterFresh Pro | Sistema AirClean | IceMaker | M Touch Pro | ColdSteel



KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,  
MasterCool III, panel ready, top view