

G 7791 SCVi AutoDos K2O

Lavavajillas de integración totalADA

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



- Máxima optimización del espacio para la cubertería: la bandeja MultiFlex 3D
- Más información y conexión en red de los electrodomésticos modernos: Miele@home
- Perfección en el diseño de la cocina y apertura automática: Knock2open
- Cómoda carga y total visibilidad incluso en la oscuridad: BrilliantLight
- Máxima flexibilidad y dotación premium de los cestos: cesto MaxiComfort

Código EAN: 4002516770756 / Número de material: 12496920 /

Número de material antiguo: 21779162USA

Tipo de construcción	
Lavavajillas de integración total	•
Lavavajillas de 60 cm	•
Diseño	
Color del panel de mandos	Obsidian Black
Tipo de panel de mandos	Panel totalmente integrado
Tipo de manejo	Teclas Softkey
Display	Display de 1 línea
Color del display	Blanco
MultiLingua	•
Confort	
Conexió con Miele@home	•
Dosificación automática con PowerDisk	•
Knock2Open	•
BrilliantLight	•
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	39
Indicación de tiempo restante	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Controles de funcionamiento	óptico y acústico, Regulador acústico de volumen
Selección del idioma del display	•
Eficiencia y sostenibilidad	
FlexiTimer con EcoStart	•
Tecnología EcoPower	•
Higiene probada	•
Toma de agua caliente	•
Media carga	•
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	•
SensorDry	•
Secado activo por condensación	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivo 75 °C	•
Delicado	•
Higiene	•
SolarAhorro	•
Silencio plus 37 dB(A)	•
Mantenimiento del aparato	•
Aclarado de la sal	•
Filtros	•

G 7791 SCVi AutoDos K2O

Lavavajillas de integración totalADA

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516770756 / Número de material: 12496920 /

Número de material antiguo: 21779162USA

Opciones de lavado	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra limpio	•
Extra seco	•
Dotación de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Soporte FlexCare	2
Soporte para tazas FlexCare	1
Diseño de los cestos	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Seguridad	
Sistema Waterproof	•
Piloto de control de filtro	•
Datos técnicos	
Ancho mínimo del hueco en mm	600
Ancho máximo del hueco en mm	600
Alto mínimo del hueco en mm	815
Alto máximo del hueco en mm	880
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	598
Alto del aparato en mm	815
Fondo del aparato en mm	550
Fondo del aparato con la puerta abierta en cm	116,5
Peso neto en kg	48,0
Potencia nominal total en kW	1,40
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Número de fases	1
Estándar de frecuencia eléctrica	60
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	1,50
Longitud de la manguera de desagüe en cm	1,50
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,20
Peso mín. de la placa frontal en kg	4,0
Peso máx. de la placa frontal en kg	11,0
[Reequipable por el Servicio Post-venta al mín.]	7,0
[Reequipable por el Servicio Post-venta al máx.]	14,0
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
Display en varios idiomas	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	deutsch, english (US), español, français (CA), portugués, [?][?][?][?]
Accesorios suministrados	
1 PowerDisk	•

G 7791 SCVi AutoDos K20

Lavavajillas de integración totalADA

con dosificación automática gracias a AutoDos con PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516770756 / Número de material: 12496920 /

Número de material antiguo: 21779162USA

Cupón para 6 PowerDisk