

G 7216 SCU

con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D para el máximo confort.



- Resultados perfectos en menos de una hora: QuickIntenseWash
- Todo perfectamente seco: secado AutoOpen de Miele
- Apertura y cierre fácil de la puerta: ComfortClose
- Confort y buenos resultados, ideal para tu día a día: cesto ExtraComfort

Código EAN: 4002516770404 / Número de material: 12497130 /
Número de material antiguo: 21721638USA

Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua
deutsch, english (US),
español, français (CA),
português, [?] [?] [?] [?]

Tipo de construcción

Lavavajillas empotrable bajo encimera

•

Lavavajillas de 60 cm

•

Diseño

Color del panel de mandos

Acero inoxidable CleanSteel

Tipo de panel de mandos

Panel de mandos recto

Tipo de manejo

Teclas de selección
programa

Display

Display de 1 línea

Color del display

Blanco

MultiLingua

•

Confort

Conexión con Miele@home

•

Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re
1 pW

42

Indicación de tiempo restante

•

Preselección de inicio hasta 24 h

•

Controles de funcionamiento

Display

Selección del idioma del display

•

Eficiencia y sostenibilidad

Tecnología EcoPower

•

Higiene probada

•

Toma de agua caliente

•

Media carga

•

Energy Star

•

Calidad de resultados

Lavavajillas Freshwater

•

Secado AutoOpen

•

SensorDry

•

Secado activo por condensación

•

BrilliantGlassCare

•

Programas de lavado

QuickPowerWash

•

ComfortWash 45 °C

•

Intensivo 75 °C

•

Higiene

•

Silencio Plus 39 dB(A)

•

Mantenimiento del aparato

•

Aclarado de la sal

•

Rinse & Hold

•

Opciones de lavado

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Extra limpio

•

G 7216 SCU

con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D para el máximo confort.



Código EAN: 4002516770404 / Número de material: 12497130 /
Número de material antiguo: 21721638USA

Extra seco

•

Dotación de los cestos

Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Soporte FlexCare	2
Soporte para tazas FlexCare	1
Diseño de los cestos	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•

Seguridad

Sistema Waterproof	•
Piloto de control de filtro	•
Seguro para niños	•

Datos técnicos


Ancho mínimo del hueco en mm	600
Ancho máximo del hueco en mm	600
Alto mínimo del hueco en mm	855
Alto máximo del hueco en mm	920
Fondo del hueco en mm	570
Ancho del aparato en mm	598
Alto del aparato en mm	855
Fondo del aparato en mm	570
Fondo del aparato con la puerta abierta en cm	120,5
Peso neto en kg	50,5
Potencia nominal total en kW	1,40
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Número de fases	1
Estándar de frecuencia eléctrica	60
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	1,50
Longitud de la manguera de desagüe en cm	1,50
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,20

Accesorios suministrados

1 Paquete UltraTabs (20 unidades)	•
Cupón canjeable por 1 paquete de UltraTabs (20 unidades) o 3 paquetes (de 60 unidades cada uno) a un precio especial	•

G 7216 SCU

con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D para el máximo confort.



G7000, built under, XXL, dishwasher, 60cm (installation drawing)