

PUR 68 W

Sienas tvaika nosūcējs

Ar "EasySwitch" skārientaustiņiem ērtai vadībai un LED apgaismojumu



- -
- Jaudīgs – 650 m³/h Booster pakāpē
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Droša un viegla tīrīšana – "Miele" CleanCover
- Jebkurai situācijai – darbojas novadīšanas vai cirkulācijas rež.



EAN: 4002515710784 / Materiāla numurs: 10351360 /
Vecā materiāla numurs: 28416854D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	PUR 68 W
Ražotāja materiāla numurs	10351360
EAN numurs	4002515710784
Mārketinga klase	Silver
Konstrukcija	
Sienas tipa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUW 20
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 12-P
Konstrukcija	
Iespējama RAL krāsa (krāsu kodu norādiet, veicot pasūtījumu)	•
Lietošanas ērtums	
Elektroniskā vadība	•
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
Vadība	Slēdži ar skārienjutību un LED
Booster pakāpes	1
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A
Gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā	47
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	47,0
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	2 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	330 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3000 Kelvin
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	265
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	320
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	395
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	650

PUR 68 W

Sienas tvaika nosūcējs

Ar "EasySwitch" skārientaustiņiem ērtai vadībai un LED apgaismojumu



EAN: 4002515710784 / Materiāla numurs: 10351360 /

Vecā materiāla numurs: 28416854D

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	47,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	52,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	56,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	67,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	32,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	37,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	41,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	52,0
Gaisa recirkulācija	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	190
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	270
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	330
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	460
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	54,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	60,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	64,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	71,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	39,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	45,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	56,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Tehniskie dati	
Kopējais nosūcēja augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	685–1005
Kopējais tvaika nosūcēja augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	815–1135
Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	685
Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	1005
Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	815

PUR 68 W

Sienas tvaika nosūcējs

Ar "EasySwitch" skārientaustiņiem ērtai vadībai un LED apgaismojumu



EAN: 4002515710784 / Materiāla numurs: 10351360 /


Vecā materiāla numurs: 28416854D

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	1135
Nosūcēja korpusa platums, mm	598
Nosūcēja korpusa augstums, mm	62
Neto svars, kg	21,0
Nosūcēja korpusa dziļums, mm	500
Barošanas kabeļa garums, m	1,5
Kontaktdakša ar zemējumu	•
Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm	450
Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm	650
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,22
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50
Montāžas norādījumi	
Gaisa novadīšanas pieslēgums augšā	•
Gaisa novadīšanas īscaurules diametrs, mm	150
Teleskopiskais kanāls	•
Komplektā iekļautie piederumi	
Pretvārsts	•

PUR 68 W

Sienas tvaika nosūcējs

Ar "EasySwitch" skārientaustiņiem ērtai vadībai un LED apgaismojumam



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)