

PUR 98 W

Sienas tvaika nosūcējs

Ar "EasySwitch" skārientaustiņiem ērtai vadībai un LED apgaismojumu



- Pārīcīga konstrukcija – bīdāms nerūsējošā tērauda nosūcēja pārsegs ar 898 mm platumu
- Jaudīgs – 650 m³/h Booster pakāpē
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Droša un viegla tīrīšana – "Miele" CleanCover
- Jebkurai situācijai – darbojas novadīšanas vai cirkulācijas rež.



EAN: 4002515711408 / Materiāla numurs: 10351370 /
Vecā materiāla numurs: 28419854D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	PUR 98 W
Ražotāja materiāla numurs	10351370
EAN numurs	4002515711408
Mārketinga klase	Silver
Konstrukcija	
Sienas tipa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUW 20
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 12-P
Konstrukcija	
Iespējama RAL krāsa (krāsu kodu norādiet, veicot pasūtījumu)	•
Lietošanas ērtums	
Elektroniskā vadība	•
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
Vadība	Slēdži ar skārienjutību un LED
Booster pakāpes	1
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A
Gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā	49,7
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	49,7
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	3
Apgaismojums	
Skaits x W	3 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	450 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3000 Kelvin
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	265
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	320
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	395

PUR 98 W

Sienas tvaika nosūcējs

Ar "EasySwitch" skārientaustiņiem ērtai vadībai un LED apgaismojumu



EAN: 4002515711408 / Materiāla numurs: 10351370 /

Vecā materiāla numurs: 28419854D

Gaisa caurplūdes jauda "Booster" pakāpē (m³/h)	650
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	47,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	52,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	56,0
Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	67,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	32,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	37,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	41,0
Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	52,0
Gaisa recirkulācija	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	190
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	270
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	330
Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	460
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	54,0
Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	71,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	60,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	64,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	39,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	45,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	56,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Tehniskie dati	
Kopējais nosūcēja augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	685–1005
Kopējais tvaika nosūcēja augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	815–1135
Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	685
Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	1005

PUR 98 W

Sienas tvaika nosūcējs

Ar "EasySwitch" skārientaustiņiem ērtai vadībai un LED apgaismojumu



EAN: 4002515711408 / Materiāla numurs: 10351370 /


Vecā materiāla numurs: 28419854D

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	815
Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	1135
Minimālais attālums līdz elektriskās plīts virsmai, mm	450
Nosūcēja korpusa platums, mm	898
Nosūcēja korpusa augstums, mm	62
Minimālais attālums līdz gāzes plīts virsmai (maks. 12,6 kW kopējā jauda, degļi ≤ 4,5 kW), mm	650
Neto svars, kg	25,0
Nosūcēja korpusa dziļums, mm	500
Barošanas kabeļa garums, m	1,5
Kontaktdakša ar zemējumu	•
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,22
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50
Montāžas norādījumi	
Gaisa novadišanas pieslēgums augšā	•
Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm	150
Teleskopiskais kanāls	•
Komplektā iekļautie piederumi	
Pretvārsts	•

PUR 98 W

Sienas tvaika nosūcējs

Ar "EasySwitch" skārientaustiņiem ērtai vadībai un LED apgaismojumu



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)