

DA 1260

Zem piekar. mēbelēm iebūv. tvaika nosūc.

ar energoekonomisku LED apgaismojumu un bīdāmo slēdzi vienkāršai vadībai.



- Vienkārša konstrukcija – vietu taupošs risinājums ar 598 mm platumu
- Jaudīgs – 545 m³/h Booster pakāpē
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Droša un viegla tīrīšana – "Miele" CleanCover
- Jebkurai situācijai – darbojas novadīšanas vai cirkulācijas rež.



EAN: 4002515773949 / Materiāla numurs: 10451390 /
Vecā materiāla numurs: 28126055D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DA 1260
Ražotāja materiāla numurs	10451390
EAN numurs	4002515773949
Mārketinga klase	Silver
Konstrukcija	
Pabūvējams tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 18-P
Lietošanas ērtums	
Mehāniskā vadība	•
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
Vadība	Bīdāms regulators
Booster pakāpes	1
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	C
Gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā	91,6
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	91,6
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	D
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	2 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	330 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3000 Kelvin
Ventilators	
Ventilators ar vienpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	275
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	315
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	355
Gaisa caurplūdes jauda "Booster" pakāpē (m ³ /h)	545
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	57,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	60,0

DA 1260

Zem piekar. mēbelēm iebūv. tvaika nosūc.

ar energoekonomisku LED apgaismojumu un bīdāmo slēdzi vienkāršai vadībai.



EAN: 4002515773949 / Materiāla numurs: 10451390 /

Vecā materiāla numurs: 28126055D

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	64,0
--	------

Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	74,0
---	------

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	43,0
---	------

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	47,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	50,0
---	------

Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	60,0
--	------

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	165
---	-----

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	180
---	-----

Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	195
---	-----

Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	220
---	-----

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	71,0
--	------

Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	75,0
---	------

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	72,0
--	------

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	73,0
--	------

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
---	------

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	58,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	59,0
---	------

Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	62,0
---	------

Tehniskie dati

Minimālais attālums līdz elektriskās plīts virsmai, mm	450
--	-----

Nosūcēja korpusa platums, mm	598
------------------------------	-----

Nosūcēja korpusa augstums, mm	125
-------------------------------	-----

Minimālais attālums līdz gāzes plīts virsmai (maks. 12,6 kW kopējā jauda, degļi ≤ 4,5 kW), mm	650
---	-----

Neto svars, kg	11,2
----------------	------

Nosūcēja korpusa dziļums, mm	500
------------------------------	-----

Barošanas kabeļa garums, m	1,5
----------------------------	-----

Kontaktdakša ar zemējumu	•
--------------------------	---

Kopējā patērējamā jauda, kW	0,23
-----------------------------	------

Spriegums, V	230
--------------	-----

Drošinātāji, A	10
----------------	----

Fāžu skaits	1
-------------	---

Frekvence, Hz	50
---------------	----

DA 1260

Zem piekar. mēbelēm iebūv. tvaika nosūc.

ar energoekonomisku LED apgaismojumu un bīdāmo slēdzi vienkāršai vadībai.



EAN: 4002515773949 / Materiāla numurs: 10451390 /
Vecā materiāla numurs: 28126055D

Montāžas norādījumi

Gaisa novadišanas pieslēgums augšā

•

Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm

150

Montāžas šablons

•

Komplektā iekļautie piederumi

Gaisa novirzītājs recirkulācijas režīmam

•

Pārejas īscaurule no 150 uz 125 mm Ø

•


Pretvārsts

•

DA 1260

Zem piekar. mēbelēm iebūv. tvaika nosūc.

ar energoekonomisku LED apgaismojumu un bīdāmo slēdzi vienkāršai vadībai.



DA 1060, DA 1160, DA 1260 (Installation drawing)