

DA 2390

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



- Individuāls virtuves dizains — pilnībā integrējams, platums 884 mm 884 mm
- Kompakti — var ievietot šaurā skapītī ar 30 cm dziļumu
- Jaudīgs — 600 m³/h Booster pakāpē
- Efektīva filtrēšana — 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Droša un viegla tīrīšana — "Miele" CleanCover



EAN: 4002515778302 / Materiāla numurs: 10451560 /
Vecā materiāla numurs: 28239055D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DA 2390
Ražotāja materiāla numurs	10451560
EAN numurs	4002515778302
Mārketinga klase	Silver
Konstrukcija	
Ventilatora bloka tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 151
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 19-P
Lietošanas ērtums	
Elektroniskā vadība	•
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
Vadība	Slēdži ar skārienjutību un LED
Booster pakāpes	1
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A
Gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā	55,3
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	55,3
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	4 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	500 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3000 Kelvin
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	250
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	300
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	360
Gaisa caurplūdes jauda "Booster" pakāpē (m ³ /h)	600
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	47,0

DA 2390

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



EAN: 4002515778302 / Materiāla numurs: 10451560 /
Vecā materiāla numurs: 28239055D

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	48,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	52,0
Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	64,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	31,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	34,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	38,0
Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	50,0
Gaisa recirkulācija	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	190
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	250
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	320
Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	500
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	54,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	60,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	64,0
Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	72,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	39,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	45,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	49,0
Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Tehniskie dati	
Nosūcēja korpusa platums, mm	884
Nosūcēja korpusa augstums, mm	63
Nosūcēja korpusa dziļums, mm	297
Minimālais attālums līdz elektriskās plīts virsmai, mm	450
Minimālais attālums līdz gāzes plīts virsmai (maks. 12,6 kW kopējā jauda, degļi ≤ 4,5 kW), mm	650
Neto svars, kg	13,0
Barošanas kabeļa garums, m	1,5
Kontaktdakša ar zemējumu	•
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,23

DA 2390

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



EAN: 4002515778302 / Materiāla numurs: 10451560 /
Vecā materiāla numurs: 28239055D

Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50

Montāžas norādījumi

Gaisa novadišanas pieslēgums augšā	•
Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm	150


Komplektā iekļautie piederumi

Pretvārsts	•
------------	---

DA 2390

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



DA2390 (Installation drawing)