

DA 6498 W Pure Black

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



- Brīva telpa galvai – ar ekskluzīvu stikla dizainu, platums 899 mm 899 mm
- Vienreizējas lietošanas ērtības – Con@ctivity
- Jaudīgs – 610 m3/h Booster pakāpē
- Energoekonomisks un kluss – jaudīgs ECO motors
- Droša un viegla tīrīšana – "Miele" CleanCover



EAN: 4002515935699 / Materiāla numurs: 10744720 /
Vecā materiāla numurs: 28649840D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DA 6498 W Pure Black
Ražotāja materiāla numurs	10744720
EAN numurs	4002515935699
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Sienas tipa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 25-P
Konstrukcija	
Malu nosūkšana	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
Skārientaustiņi	•
Vadība	Skārientaustiņi Touch on Glass
"Miele@mobile" lietotne	•
Booster pakāpes	1
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādītājs	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādītājs	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A++
Gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā	25,1
"PowerManagement" sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	25,1
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	C
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņi)	1
Apgaismojums	
Skaits x W	2 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	440 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin

DA 6498 W Pure Black

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



EAN: 4002515935699 / Materiāla numurs: 10744720 /

Vecā materiāla numurs: 28649840D

Apgaismojuma aptumšošanas funkcija

•

Ventilators

Ventilators ar divpusēju iesūkšanu

•

Gaisa novadišanas sistēma

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 180

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 280

Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 380

Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 610

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 37,0

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 45,0

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 53,0

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 64,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 22,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 31,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 38,0

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 49,0

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 110

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 190

Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 330

Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 490

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 42,0

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 51,0

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 60,0

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 69,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 28,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 36,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 46,0

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 54,0

Drošība

Aizsargizslēgšana

•

DA 6498 W Pure Black

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



EAN: 4002515935699 / Materiāla numurs: 10744720 /


Vecā materiāla numurs: 28649840D

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)

Tehniskie dati	•
Kopējais nosūcēja augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	550
Kopējais tvaika nosūcēja augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	550
Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	550
Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	550
Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	550
Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	550
Nosūcēja korpusa platums, mm	899
Nosūcēja korpusa augstums, mm	550
Neto svars, kg	25,0
Nosūcēja korpusa dziļums, mm	530
Barošanas kabeļa garums, m	1,5
Kontaktdakša ar zemējumu	•
Pastāvīgs pieslēgums	•
Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm	450
Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm	650
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,08
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50
Montāžas norādījumi	
Gaisa novadišanas pieslēgums augšā	•
Gaisa novadišanas pieslēgums augšā un aizmugurē	•
Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm	150
Apvienots ar WLAN bezvadu lokālajam tīklam piemērotu "Miele" plīts virsmu	ieteicams
Komplektā iekļautie piederumi	
Pārejas īscaurule no 150 uz 125 mm Ø	•
Pretvārsts	•

Sienas tvaika nosūcējs

80 40



DA 6498 W (installation drawing)