

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



- Ģimenes dizains – pavērts “Miele” iebūvētajās iekārtās
- Vienreizējas lietošanas ērtības – Con@ctivity
- Jaudīgs – 640 m³/h Booster pakāpē
- Patīkami klusi – “Miele Silence-Paket”
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs



EAN: 4002515935996 / Materiāla numurs: 10749650 /
Vecā materiāla numurs: 28669850D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Ražotāja materiāla numurs	10749650
EAN numurs	4002515935996
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Sienas tipa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUW 20
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 12-P
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez “Booster” pakāpes)	3
Skārientaustiņi	•
Vadība	Skārientaustiņi Touch on Glass
“Miele@mobile” lietotne	•
Booster pakāpes	1
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādījums	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādījums	•
“Silence” pakete	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A++
Gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā	24,6
“PowerManagement” sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	24,6
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar “CleanCover” pārklājumu	•
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	3

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



EAN: 4002515935996 / Materiāla numurs: 10749650 /
Vecā materiāla numurs: 28669850D

Apgaismojums	
Skaits x W	3 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, Lx	670 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Apgaismojuma aptumšošanas funkcija	•
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	200
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	300
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	400
Gaisa caurplūdes jauda "Booster" pakāpē (m³/h)	640
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	36,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	44,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	52,0
Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	63,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	21,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	29,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	37,0
Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
Gaisa recirkulācija	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	110
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	185
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	315
Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	460
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	45,0
Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	72,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	53,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	63,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	30,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	38,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



EAN: 4002515935996 / Materiāla numurs: 10749650 /

Vecā materiāla numurs: 28669850D

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 48,0

Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 57,0

Drošība

Aizsargizslēgšana

•

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)

•

Tehniskie dati

Kopējais nosūcēja augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm 710–1030

Kopējais tvaika nosūcēja augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm 840–1160

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm 710

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm 1030

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm 840

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm 1160

Minimālais attālums līdz elektriskās plīts virsmai, mm 450

Nosūcēja korpusa platums, mm 898

Nosūcēja korpusa augstums, mm 85

Minimālais attālums līdz gāzes plīts virsmai (maks. 12,6 kW kopējā jauda, degļi ≤ 4,5 kW), mm 650

Neto svars, kg 26,0

Nosūcēja korpusa dziļums, mm 500

Barošanas kabeļa garums, m 1,5

Kontaktdakša ar zemējumu •

Kopējā patērējamā jauda, kW 0,08

Spriegums, V 230

Drošinātāji, A 10

Fāžu skaits 1

Frekvence, Hz 50

Montāžas norādījumi

Gaisa novadišanas pieslēgums augšā •

Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm 150


Teleskopiskais kanāls •

Apvienots ar WLAN bezvadu lokālajam tīklam piemērotu "Miele" plīts virsmu ieteicams

Komplektā iekļautie piederumi

Pretvārsts •

Sienas tvaika nosūcējs



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)