

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



- Ģimenes dizains – pavērts “Miele” iebūvētajās iekārtās
- Vienreizējas lietošanas ērtības – Con@ctivity
- Jaudīgs – 640 m³/h Booster pakāpē
- Patīkami klusi – “Miele Silence-Paket”
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs



EAN: 4002515935965 / Materiāla numurs: 10750330 /
Vecā materiāla numurs: 28669840D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Ražotāja materiāla numurs	10750330
EAN numurs	4002515935965
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Sienas tipa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUW 20
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 12-P
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez “Booster” pakāpes)	3
Skārientaustiņi	•
Vadība	Skārientaustiņi Touch on Glass
“Miele@mobile” lietotne	•
Booster pakāpes	1
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādītājs	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādītājs	•
“Silence” pakete	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar “CleanCover” pārklājumu	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A++
Gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā	24,6
“PowerManagement” sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	24,6
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	3
Apgaismojums	
Skaits x W	3 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	670 lx

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



EAN: 4002515935965 / Materiāla numurs: 10750330 /

Vecā materiāla numurs: 28669840D

Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
---------------------------------	-------------

Apgaismojuma aptumšošanas funkcija	•
------------------------------------	---

Ventilators

Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
------------------------------------	---

Gaisa novadīšanas sistēma

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	200
---	-----

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	300
---	-----

Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	400
--	-----

Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	640
--	-----

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	36,0
--	------

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	44,0
--	------

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	52,0
--	------

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	63,0
--	------

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	21,0
---	------

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	29,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	37,0
---	------

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
---	------

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	110
---	-----

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	185
---	-----

Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	315
--	-----

Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	460
--	-----

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	45,0
--	------

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	53,0
--	------

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	63,0
--	------

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	72,0
--	------

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	30,0
---	------

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	38,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
---	------

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
---	------

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



EAN: 4002515935965 / Materiāla numurs: 10750330 /

Vecā materiāla numurs: 28669840D

Drošība

Aizsargizslēgšana

•

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)

•

Tehniskie dati

Kopējais nosūcēja augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm

710–1030

Kopējais tvaika nosūcēja augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm

840–1160

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm

710

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm

1030

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm

840

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm

1160

Nosūcēja korpusa platums, mm

898

Nosūcēja korpusa augstums, mm

85

Neto svars, kg

26,0

Nosūcēja korpusa dziļums, mm

500

Barošanas kabeļa garums, m

1,5

Kontaktdakša ar zemējumu

•

Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm

450

Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm

650

Kopējā patērējamā jauda, kW

0,08

Spriegums, V

230

Drošinātāji, A

10

Fāžu skaits

1

Frekvence, Hz

50

Montāžas norādījumi

Gaisa novadišanas pieslēgums augšā

•

Gaisa novadišanas izejas caurules diametrs, mm

150

Teleskopiskais kanāls

•

Apvienots ar WLAN bezvadu lokālajam tīklam piemērotu "Miele" plīts virsmu


ieteicams

Komplektā iekļautie piederumi

Pretvārsts

•

Sienas tvaika nosūcējs



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)