


DA 6698 D Puristic Version 6000

Autonomi uzstādāms tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



- Ģimenes dizains – pavērts “Miele” iebūvētajās iekārtās
- Vienreizējas lietošanas ērtības – Con@ctivity
- Jaudīgs – 730 m3/h Booster pakāpē
- Patīkami klusi – “Miele Silence-Paket”
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs



EAN: 4002515936979 / Materiāla numurs: 10750470 /
Vecā materiāla numurs: 28669845D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DA 6698 D Puristic Version 6000
Ražotāja materiāla numurs	10750470
EAN numurs	4002515936979
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Salas tipa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUI 32
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 12-P
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez “Booster” pakāpes)	3
Skārientaustiņi	•
Vadība	Skārientaustiņi Touch on Glass
“Miele@mobile” lietotne	•
Booster pakāpes	1
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādītājs	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādītājs	•
“Silence” pakete	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar “CleanCover” pārklājumu	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A++
Gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā	32,1
“PowerManagement” sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	32,1
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	3
Apgaismojums	
Skaits x W	4 x 3 W

DA 6698 D Puristic Version 6000

Autonomi uzstādāms tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



EAN: 4002515936979 / Materiāla numurs: 10750470 /

Vecā materiāla numurs: 28669845D

Apgaismojuma spilgtums, Lx	820 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Apgaismojuma aptumšošanas funkcija	•

Ventilators

Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
------------------------------------	---

Gaisa novadīšanas sistēma

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	200
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	320
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	450
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	730
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	35,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	44,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	53,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	65,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	20,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	29,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	38,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	50,0

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	115
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	210
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	330
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	480
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	45,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	55,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	64,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	73,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	30,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	40,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	49,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	58,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Autonomi uzstādāms tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



EAN: 4002515936979 / Materiāla numurs: 10750470 /
Vecā materiāla numurs: 28669845D

Drošība

Aizsargizslēgšana

•

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)

•

Tehniskie dati

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm

705

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm

1005

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm

765

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm

1075

Nosūcēja korpusa platums, mm

898

Nosūcēja korpusa augstums, mm

85

Neto svars, kg

35,0

Nosūcēja korpusa dziļums, mm

598

Pastāvīgs pieslēgums

•

Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm

450

Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm

650

Kopējā patērējamā jauda, kW

0,11

Spriegums, V

230

Drošinātāji, A

10

Fāžu skaits

1

Frekvence, Hz

50

Montāžas norādījumi

Gaisa novadišanas pieslēgums augšā

•

Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm

150

Teleskopiskais kanāls

•

Apvienots ar WLAN bezvadu lokālajam tīklam piemērotu "Miele" plīts virsmu

ieteicams

Komplektā iekļautie piederumi


Pretvārsts

•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Autonomi uzstādāms tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un skārienvadību vienkāršai lietošanai.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)