

DA 2668

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



- Individuāls virtuves dizains — pilnībā integrējams, platums 580 mm 580 mm
- Vienreizējas lietošanas ērtības — Con@ctivity
- Jaudīgs — 585 m³/h Booster pakāpē
- Eleganti un efektīvi — sānu nosūcējpaneļi
- Efektīva filtrēšana — 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs



EAN: 4002515935538 / Materiāla numurs: 10751440 /
Vecā materiāla numurs: 28266855D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DA 2668
Ražotāja materiāla numurs	10751440
EAN numurs	4002515935538
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Ventilatora bloka tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 151
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 19-P
Konstrukcija	
Malu nosūkšana	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
Vadība	Slēdži ar skārienjutību un LED
"Miele@mobile" lietotne	•
Booster pakāpes	1
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādījums	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādījums	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A+
"PowerManagement" sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	28,4
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	2 x 4,5 W
Apgaismojuma spilgtums, Lx	700 lx

DA 2668

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



EAN: 4002515935538 / Materiāla numurs: 10751440 /

Vecā materiāla numurs: 28266855D

Krāsas noturības temperatūra, K 3500 Kelvin

Apgaismojuma aptumšošanas funkcija •

Ventilators

Ventilators ar divpusēju iesūkšanu •

Gaisa novadišanas sistēma

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 175

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 265

Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 365

Gaisa caurplūdes jauda "Booster" pakāpē (m³/h) 585

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 35,0

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 44,0

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 51,0

Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 64,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 21,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 29,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 37,0

Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 50,0

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 115

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 200

Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 330

Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 490

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 46,0

Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 74,0

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 56,0

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 64,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 32,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 42,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 49,0

Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 60,0

DA 2668

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



EAN: 4002515935538 / Materiāla numurs: 10751440 /
Vecā materiāla numurs: 28266855D

Drošība

Aizsargizslēgšana

•

Tehniskie dati

Minimālais attālums līdz elektriskās plīts virsmai, mm

450

Nosūcēja korpusa platums, mm

580

Nosūcēja korpusa augstums, mm

63

Minimālais attālums līdz gāzes plīts virsmai (maks. 12,6 kW kopējā jauda, degļi $\leq 4,5$ kW), mm

650

Neto svars, kg

12,0

Nosūcēja korpusa dziļums, mm

293

Barošanas kabeļa garums, m

1,5

Kontaktdakša ar zemējumu

•

Kopējā patērējamā jauda, kW

0,08

Spriegums, V

230

Drošinātāji, A

10

Fāžu skaits

1

Frekvence, Hz

50

Montāžas norādījumi

Gaisa novadišanas pieslēgums augšā

•

Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm

150

Apvienots ar WLAN bezvadu lokālajam tīklam piemērotu "Miele" plīts virsmu

ieteicams

Komplektā iekļautie piederumi


Pretvārsts

•

DA 2668

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



DA2668 Integrated cooker hood (Installation drawing)