

DA 2558

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



- Individuāls virtuves dizains — pilnībā integrējams, platums 532 mm 532 mm
- Vienreizējas lietošanas ērtības — Con@ctivity
- Jaudīgs — 600 m3/h Booster pakāpē
- Efektīva filtrēšana — 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Droša un viegla tīrīšana — "Miele" CleanCover

A

EAN: 4002515935446 / Materiāla numurs: 10751620 /
Vecā materiāla numurs: 28255855D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DA 2558
Ražotāja materiāla numurs	10751620
EAN numurs	4002515935446
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Ventilatora bloka tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 151
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 15-P
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
Vadība	Slēdži ar skārienjutību un LED
"Miele@mobile" lietotne	•
Booster pakāpes	1
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādījums	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādījums	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A
Gada elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā	51,7
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	B
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	51,7
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	B
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	1
Apgaismojums	
Skaits x W	2 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, Lx	330 lx

DA 2558

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



EAN: 4002515935446 / Materiāla numurs: 10751620 /

Vecā materiāla numurs: 28255855D

Krāsas noturības temperatūra, K 3000 Kelvin

Ventilators

Ventilators ar divpusēju iesūkšanu

Gaisa novadišanas sistēma

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 250

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 300

Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 360

Gaisa caurplūdes jauda "Booster" pakāpē (m³/h) 600

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 47,0

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 51,0

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 56,0

Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 67,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 32,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 37,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 41,0

Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 52,0

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 200

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 250

Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 320

Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 530

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 55,0

Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 72,0

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 59,0

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 63,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 39,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 44,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 48,0

Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 57,0

DA 2558

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



EAN: 4002515935446 / Materiāla numurs: 10751620 /

Vecā materiāla numurs: 28255855D

Drošība

Aizsargizslēgšana

•

Tehniskie dati

Minimālais attālums līdz elektriskās plīts virsmai, mm

450

Nosūcēja korpusa platums, mm

532

Nosūcēja korpusa augstums, mm

50

Minimālais attālums līdz gāzes plīts virsmai (maks. 12,6 kW kopējā jauda, degļi $\leq 4,5$ kW), mm

650

Neto svars, kg

10,4

Nosūcēja korpusa dziļums, mm

372

Barošanas kabeļa garums, m

1,5

Kontaktdakša ar zemējumu

•

Kopējā patērējamā jauda, kW

0,22

Spriegums, V

230

Drošinātāji, A

10

Fāžu skaits

1

Frekvence, Hz

50

Montāžas norādījumi

Gaisa novadišanas pieslēgums augšā

•

Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm

150

Apvienots ar WLAN bezvadu lokālajam tīklam piemērotu "Miele" plīts virsmu

ieteicams

Komplektā iekļautie piederumi


Pretvārsts

•

DA 2558

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs

ar elektroenerģiju taupošu LED apgaismojumu un taustiņiem ērtai lietošanai.



DA2450, DA2450-1, DA2558 (Installation drawing)