

CM 7350 CoffeePassion

Kafijas automāts

Ar "OneTouch diviem" funkciju un apsildāmu paliktni pilnīgam baudījumam.



- Vienlaicīga pagatavošana, nospiežot taustiņu – "OneTouch for Two"
- Labs rezultāts un izteikts kafijas aromāts – AromaticSystem
- Krēmīgas piena putas kafijas dzērieniem – piena putotājs
- Ērta tīrīšana kopšanai un saglabāšanai – tīrīšanas programmas
- Vienkāršākā saziņa ar iekārtu – "WiFiConn@ct"

EAN: 4002516071112 / Materiāla numurs: 11024890 /
Vecā materiāla numurs: 29735010A

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	CM 7350 CoffeePassion
Ražotāja materiāla numurs	11024890
EAN numurs	4002516071112
Mārketinga klase	Premium 1

Konstrukcija un dizains

Atsevišķi novietojams kafijas automāts ar pupiņu sistēmu	•
Krāsa	Mirdzoši balta

Priekšrocības

"AromaticSystem"	•
"OneTouch" gatavošanas funkcija	•
"OneTouch for Two" gatavošanas funkcija	•
"DoubleShot"	•
Programmējami lietotāju profili	10
Konusveida dzirnaviņas garšas saglabāšanai	•
Iestatāma maluma pakāpe	•
Iespējams pagatavot citas maltas kafijas šķirnes	•
Programmējams malšanas daudzums	•
Programmējams ūdens daudzums	•
Programmējama ūdens temperatūra	•
Programmējams piena daudzums	•
Programmējams piena putu daudzums	•
Programmējama priekšuzliešana	•
Tējas taimers	•

Lietošanas ērtums

Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Displejs	CM Touch
Tasītes sensors	•
"BrilliantLight"	•
Eksperta režīms	•
Apsildāms tasiņu paliktnis	•
"MultiLingua"	•
Pupiņu šķirņu skaits	1
Kafijas pupiņu tvertņu skaits	1
Pupiņu tvertnes "A" ietilpība, g	500
Kopējā pupiņu tvertņu ietilpība, g	500
Ūdenstvertnes ietilpība, l	2,2
Piena tvertnes ietilpība, l	0,7
Atkritumu tvertnes ietilpība, gab.	16
Pilienu savākšanas trauka ietilpība, l	0,8
Viegla piekļuve padeves tvertnēm	•
Diennakts laika rādījums	•
Datuma rādījums	•
Programmējams ieslēgšanās laiks	•
Programmējams izslēgšanās laiks	•
Programmējams gaidstāves laiks	•
Laika iestatījuma saglabāšana, h	150

CM 7350 CoffeePassion

Kafijas automāts

Ar "OneTouch diviem" funkciju un apsildāmu paliktni pilnīgam baudījumam.



EAN: 4002516071112 / Materiāla numurs: 11024890 /

Vecā materiāla numurs: 29735010A

Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Dzērienu veidi	
Atlasāmie dzērienu daudzumi, ml	25-250
Ristreto, vienkāršais	•
Ristreto, dubultais	•
Espresso, vienkāršais	•
Espresso, dubultais	•
Kafija, vienkāršā	•
Kafija, dubultā	•
Vājā kafija, vienkāršā	•
Vājā kafija, dubultā	•
Kapučīno, vienkāršais	•
Karstais piens, vienkāršais	•
Karsts piens, dubultais	•
Piena putas, vienkāršās	•
Piena putas, dubultās	•
Espresso makjato, vienkāršais	•
Espresso makjato dubultais	•
Itāļu kapučīno, vienkāršais	•
Itāļu kapučīno, dubultais	•
"Flat white", vienkāršā	•
"Flat white", dubultā	•
"Café au lait", vienkāršā	•
"Café au lait", dubultā	•
"Caffè Latte", vienkāršā	•
"Caffè Latte", dubultā	•
"Caffè americano", vienkāršā	•
"Long black", vienkāršā	•
Siltais ūdens, vienkāršais	•
Karstais ūdens, vienkāršais	•
Melnā tēja, vienkāršā	•
Zāļu tēja, vienkāršā	•
Augļu tēja, vienkāršā	•
Zaļā tēja, vienkāršā	•
Kafijas kanna	•
Tējkanna	•
Kapučīno, dubultais	•
Late makjato, vienkāršais	•
Efektivitāte	
Ieslēdzams energotaupīgais "Eco" režīms	•
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,5
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	1,0

Kafijas automāts

Ar "OneTouch diviem" funkciju un apsildāmu paliktni pilnīgam baudījumam.



Vecā materiāla numurs: 29735010A

Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	20
--	----

Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai gatavības režīmā, min.	20
---	----

Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai tīklā pieslēgtas gatavības režīmā, min.	20
---	----

Kopšanas ērtums

Manuāla atkalkošana

Automātiska piena caurulītes skalošana no ūdenstvertnes

Ērtas tīrīšanas programmas

Automātiskā skalošanas funkcija

“ComfortClean”

Iznemama piena caurulīte

Izņemams uzliešanas mezgls

Drošība

ieslēgšanas bloķēšana

Tehniskie dati

Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm	16,0
---	------

Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm	8,0
---	-----

lekārtas platums, mm

lekārtas augstums, mm

lekārtas dziļums, mm

Kopējā patērējamā jauda, kW

Spriegums, V

Drošinātāji, A

Fāžu skaits

Barošanas kabēla garums, m

Komplektā iekļautie piederumi

Piena tvertne no stikla

Atkalkošanas tabletės

Attīrīšanas tabletes

Uz ekrāna pieejamās valodas

Pieejamās ekrāna valodas, izmantojot MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?], [?]
 [?], [?][?][?][?], deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), suomi,
 français, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, [?][?][?], [?][?][?],
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovensčina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar