

CM 7550 CoffeePassion

Kafijas automāts

ar "OneTouch for Two" un "AutoDescale" funkcijām vienkāršai lietošanai.



- Vienlaicīga pagatavošana, nospiežot taustiņu – "OneTouch for Two"
- Pilnībā automātiska atkalķošana – "AutoDescale"
- Labs rezultāts un izteikts kafijas aromāts – AromaticSystem
- Krēmīgas piena putas kafijas dzērieniem – piena putotājs
- Vienkāršākā saziņa ar iekārtu – "WiFiConn@ct"

EAN: 4002516071242 / Materiāla numurs: 11025300 /
Vecā materiāla numurs: 29755020A

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	CM 7550 CoffeePassion
Ražotāja materiāla numurs	11025300
EAN numurs	4002516071242
Mārketinga klase	Prestige

Konstrukcija un dizains

Atsevišķi novietojams kafijas automāts ar pupiņu sistēmu	•
Krāsa	Obsidiāna melna

Priekšrocības

"AromaticSystem"	•
"OneTouch" gatavošanas funkcija	•
"OneTouch for Two" gatavošanas funkcija	•
"DoubleShot"	•
Programmējami lietotāju profili	10
Konusveida dzirnaviņas garšas saglabāšanai	•
Iestatāma maluma pakāpe	•
Iespējams pagatavot citas maltas kafijas šķirnes	•
Programmējams malšanas daudzums	•
Programmējams ūdens daudzums	•
Programmējama ūdens temperatūra	•
Programmējams piena daudzums	•
Programmējams piena putu daudzums	•
Programmējama priekšuzliešana	•
Tējas taimers	•

Lietošanas ērtums

Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Displejs	CM Touch
Tasītes sensors	•
"BrilliantLight"	•
Eksperta režīms	•
Apsildāms tasiņu paliktnis	•
"MultiLingua"	•
Pupiņu šķirņu skaits	1
Kafijas pupiņu tvertņu skaits	1
Pupiņu tvertnes "A" ietilpība, g	500
Kopējā pupiņu tvertņu ietilpība, g	500
Ūdenstvertnes ietilpība, l	2,2
Piena tvertnes ietilpība, l	0,7
Atkritumu tvertnes ietilpība, gab.	16
Pilienu savākšanas trauka ietilpība, l	0,8
Viegla piekļuve padeves tvertnēm	•
Diennakts laika rādījums	•
Datuma rādījums	•
Programmējams ieslēgšanās laiks	•
Programmējams izslēgšanās laiks	•
Programmējams gaidstāves laiks	•
Laika iestatījuma saglabāšana, h	150

CM 7550 CoffeePassion

Kafijas automāts

ar "OneTouch for Two" un "AutoDescalc" funkcijām vienkāršai lietošanai.



EAN: 4002516071242 / Materiāla numurs: 11025300 /

Vecā materiāla numurs: 29755020A

Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Dzērienu veidi	
Atlasāmie dzērienu daudzumi, ml	25-250
Ristreto, vienkāršais	•
Ristreto, dubultais	•
Espresso, vienkāršais	•
Espresso, dubultais	•
Kafija, vienkāršā	•
Kafija, dubultā	•
Vājā kafija, vienkāršā	•
Vājā kafija, dubultā	•
Kapučīno, vienkāršais	•
Karstais piens, vienkāršais	•
Karsts piens, dubultais	•
Piena putas, vienkāršās	•
Piena putas, dubultās	•
Espresso makjato, vienkāršais	•
Espresso makjato dubultais	•
Itāļu kapučīno, vienkāršais	•
Itāļu kapučīno, dubultais	•
"Flat white", vienkāršā	•
"Flat white", dubultā	•
"Café au lait", vienkāršā	•
"Café au lait", dubultā	•
"Caffè Latte", vienkāršā	•
"Caffè Latte", dubultā	•
"Caffè americano", vienkāršā	•
"Long black", vienkāršā	•
Siltais ūdens, vienkāršais	•
Karstais ūdens, vienkāršais	•
Melnā tēja, vienkāršā	•
Zāļu tēja, vienkāršā	•
Augļu tēja, vienkāršā	•
Zaļā tēja, vienkāršā	•
Kafijas kanna	•
Tējkanna	•
Kapučīno, dubultais	•
Late makjato, dubultais	•
Late makjato, vienkāršais	•
Efektivitāte	
Ieslēdzams energotaupīgais "Eco" režīms	•
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,5

CM 7550 CoffeePassion

Kafijas automāts

ar "OneTouch for Two" un "AutoDescal" funkcijām vienkāršai lietošanai.



EAN: 4002516071242 / Materiāla numurs: 11025300 /

Vecā materiāla numurs: 29755020A

Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	1,0
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	20
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai gatavības režīmā, min.	20
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai tīklā pieslēgtas gatavības režīmā, min.	20

Kopšanas ērtums	
"AutoDescal"	•
Automātiska piena caurulītes skalošana no ūdenstvertnes	•
Ērtas tīrīšanas programmas	•
Automātiskā skalošanas funkcija	•
"ComfortClean"	•
Izņemama piena caurulīte	•
Izņemams uzliešanas mezgls	•

Drošība	
Ieslēgšanas bloķēšana	•

Tehniskie dati	
Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm	16,0
Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm	8,0
Iekārtas platums, mm	311
Iekārtas augstums, mm	397
Iekārtas dziļums, mm	445
Kopējā patērējamā jauda, kW	1,45
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Barošanas kabeļa garums, m	1,2

Komplektā iekļautie piederumi	
Piena tvertne no stikla	•
Atkaļķošanas kasetne	•
Attīrīšanas tabletes	•

Uz ekrāna pieejamās valodas	
------------------------------------	--

Pieejamās ekrāna valodas, izmantojot MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?], [?]
 [?], [?][?][?][?], deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), suomi,
 français, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, [?][?][?], [?][?][?],
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 portuguese, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar