

H 7440 BM

Kompakta cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju

ideāli kombinējams dizains ar automāt. programmām un komb. darbības režīmiem.



- Liels, skaidrs teksta displejs ar sensoru vadību – DirectSensor
- Viegla tīrīšana – kamera ar “PerfectClean” un auduma faktūru
- Vienmērīga un ātra gatavošana – “Quick & Gentle”
- WLAN tīklam pievienojama iekārta – “Miele@home”
- Mērķi, vienreiz nospiežot taust. – “Quick-MW” un popkorna taust.

EAN: 4002516132622 / Materiāla numurs: 11104340 /

Vecā materiāla numurs: 22744036D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	H 7440 BM
Ražotāja materiāla numurs	11104340
EAN numurs	4002516132622
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Grafīta pelēka
“VitroLine”	•
Iekārtas tips un konstrukcija	
Kompaktā cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju	•
Trīs vienā	Krāsns, Mikroviļņu krāsns, Cepeškrāsns un mikroviļņu krāsns
Priekšrocības	
“Quick&Gentle”	•
Ātrā uzkarsēšana	•
Iepriekšēja uzkarsēšana	•
Siltuma uzturēšana	•
Darbības režīmi	
Papildu ventilators	•
Mikroviļņi	•
Mikroviļņu krāsns ar papildu ventilatoru	•
Mikroviļņu krāsns ar grilu	•
Mikroviļņu krāsns ar gaisa cirkulācijas grilu	•
Mikroviļņu krāsns ar cepšanas automātiku	•
Automātiskā cepšana	•
Grils ar gaisa cirkulāciju	•
Grils	•
Atkausēšana	•
Automātiskās programmas	•
Īpašas valstīm pielāgotas automātiskās programmas	•
Īpašie lietojumi	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Displejs	DirectSensor
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
Popkorna funkcija	•
Diennakts laika rādījums	•
Pulksteņa laika sinhronizācija	•
Datuma rādījums	•
Atgādinājuma taimers	•
Gatavošanas laika sākuma programmēšana	•
Gatavošanas laika beigu programmēšana	•
Gatavošanas ilguma programmēšana	•
Faktiskās temperatūras rādījums	•
Iestatītās temperatūras rādījums	•

H 7440 BM

Kompakta cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju

ideāli kombinējams dizains ar automāt. programmām un komb. darbības režīmiem.



EAN: 4002516132622 / Materiāla numurs: 11104340 /

Vecā materiāla numurs: 22744036D

Signāla tonis, sasniedzot iestatīto temperatūru	•
Ieteicamā temperatūra	•
Ieteikums mikroviļņu jaudai	•
Ātrais mikroviļņu režīms	•
Individuālās programmas	•
Individuālie iestatījumi	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Automātiska atlikušā siltuma izmantošana	•
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,3
Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,8
Patēriņa jauda tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, W	2,0
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	20
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā, min.	20
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, min.	20
Kopšanas ērtums	
Nerūsošā tērauda krāsns kamera ar audumam līdzīgu faktūru un "PerfectClean" pārklājumu	•
Atlokāms grīla sildelements	•
"CleanGlass" durvis	•
Drošība	
Iekārtas dzesēšanas sistēma un vēss priekšējais panelis	•
Aizsargizslēgšana	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Taustiņu bloķētājs	•
Tehniskie dati	
Krāsns kameras tilpums, l	43
Ievietošanas līmeņu skaits	3
Kontaktspraudnis	Schuko kontaktspraudnis ar iezemējumu
Krāsns kameras apgaismojums	1 LED starmetis
Temperatūra, °C	30–250
Elektroniska mikroviļņu jaudas iestatīšana	•
Mikroviļņu jaudas pakāpes, W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Minimālais nišas platums, mm	560
Maksimālais nišas platums, mm	568
Minimālais nišas augstums, mm	450
Maksimālais nišas augstums, mm	452
Nišas dziļums, mm	550
Svars, kg	36,0
Kopējā patērējamā jauda, kW	2,70
Spriegums, V	220 - 240

H 7440 BM

Kompakta cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju

ideāli kombinējams dizains ar automāt. programmām un komb. darbības režīmiem.



EAN: 4002516132622 / Materiāla numurs: 11104340 /

Vecā materiāla numurs: 22744036D

Frekvence, Hz	50
Drošinātāji, A	16
Fāžu skaits	1
Barošanas kabelis ar kontaktdakšu	•
Barošanas kabeļa garums, m	2,00
Spuldzes maiņa	Pakalpojums

Komplektā iekļautie piederumi

Cepšanas režģi ar PerfectClean pārklājumu	1
Stikla šķīvis	1

Uz ekrāna pieejamās valodas


Pieejamās ekrāna valodas, izmantojot MultiLingua

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portugûs, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 espa ol,  eština, t rk e,
 українська, magyar


H 7440 BM

Kompakta cepeskrāsns ar mikroviļņu funkciju


ideāli kombinējams dizains ar automāt. programmām un komb. darbības režīmiem.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Kompakta cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju

ideāli kombinējams dizains ar automāt. programmām un komb. darbības režīmiem.



Installation Kombi BM XL, installation drawings