

DG 2840

Iebūvējamās tvaika krāsnis

veselīgu ēdienu gatavošanai ar automātiskajām programmām.



- 7 segmentu ekrāns ar sensoru vadību – “EasySensor”
- Teicami rezultāti – “DualSteam” tvaika tehnoloģija
- Garantēta jebkura ēdiena izdošanās – automātiskās programmas
- Vienkārša pilnas maltītes pagatavošana – “Menügaren”
- Daudz vietas – 40 l nerūsējošā tērauda krāsns kamera

EAN: 4002516128434 / Materiāla numurs: 11106310 /

Vecā materiāla numurs: 23284040D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DG 2840
Ražotāja materiāla numurs	11106310
EAN numurs	4002516128434
Mārketinga klase	Silver
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds / tīrs tērauds
PureLine	•
Iekārtas tips un konstrukcija	
tvaika krāsnis	•
Priekšrocības	
Ārēja tvaika ģenerēšana	•
Kombinēto ēdienu gatavošana bez garšu sajaukšanās	•
Automātiskās programmas ar gatavošanas rezultāta individuālas pielāgošanas iespēju	•
Darbības režīmi	
Tvaicēšana	•
Atkausēšana	•
Karsēšana	•
Automātiskās programmas	•
Lietošanas ērtums	
Displejs	EasySensor
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
No daudzuma neatkarīga gatavošana	•
Tvaicēšana vienlaikus pat 3 līmeņos	•
Maltīšu gatavošana	•
Tvaika mazināšana pirms gatavošanas laika beigām	•
Gatavošanas ilguma programmēšana	•
Faktiskās temperatūras rādījums	•
Individuālie iestatījumi	•
Kopšanas ērtums	
Nerūsējošā tērauda / “CleanSteel” virsma	•
Nerūsējošā tērauda krāsns kamera ar audumam līdzīgu faktūru	•
Ārējs tvaika ģenerators	•
Grīdā iestrādāts sildelements, kas mazina kondensēšanos	•
Atbalsta režģa bloķētājs	•
Izņemams atbalsta režģis	•
Atkalķošana	•
“CleanGlass” durvis	•
Tvaika tehnika / ūdensapgāde	
“DualSteam”	•
Svaigā ūdens tvertnes tilpums, l	1,5
Svaigā ūdens tvertnes izņemšana ar “Push2Release” mehānismu	•
“DirectWater”	Nē

DG 2840

Iebūvējamās tvaika krāsnis

veselīgu ēdienu gatavošanai ar automātiskajām programmām.



EAN: 4002516128434 / Materiāla numurs: 11106310 /

Vecā materiāla numurs: 23284040D

Drošība

Iekārtas dzesēšanas sistēma un vēss priekšējais panelis

•

Aizsargizslēgšana

•

Garaiņu dzesēšanas sistēma

•

Tehniskie dati

Krāsns kameras tilpums, l

40

Ievietošanas līmeņu skaits

4

Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz)

595 x 455 x 569

Durvju vēršanās virziens

Apakšējais

Min. temperatūra tvaika krāsns režīmā, °C

40

Maks. temperatūra tvaika krāsns režīmā, °C

100

Minimālais nišas platums, mm

560

Maksimālais nišas platums, mm

568

Minimālais nišas augstums, mm

450

Maksimālais nišas augstums, mm

452

Nišas dziļums, mm

550

Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz)

595 x 455 x 569

Svars, kg

26,1

Kopējā patērējamā jauda, kW

3,60

Spriegums, V

230

Frekvence, Hz

50 - 60

Drošinātāji, A

16

Fāžu skaits

1

Barošanas kabelis ar kontaktdakšu

•

Barošanas kabeļa garums, m

2

Komplektā iekļautie piederumi

Izņemami atbalsta režģi (pāris)

1

Perforēti nerūsējošā tērauda gatavošanas trauki

2

Neperforēti nerūsējošā tērauda gatavošanas trauki
DGG 50 40

1

Atbalsta režģis

1

Šķidruma savākšanas trauks DGG 100 40

1


Atkalķošanas tabletes

2


DG 2840

lebūvējamās tvaika krāsnis


veselīgu ēdienu gatavošanai ar automātiskajām programmām.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing




side view DG DGM, installation drawings

DG 2840

lebūvējamās tvaika krāsnis

veselīgu ēdienu gatavošanai ar automātiskajām programmām.



Installation DG, installation drawing