

DG 7240

Iebūvējamās tvaika krāsnis

veselīgu ēdienu gatavošanai ar automātiskajām programmām un tīkla savienojumu.



- Liels teksta displejs ar sensoru vadību – “DirectSensor S”
- Teicami rezultāti – “DualSteam” tvaika tehnoloģija
- Garantēta jebkura ēdiena izdošanās – automātiskās programmas
- Vienkārša pilnas maltītes pagatavošana – “Menügaren”
- Ar WLAN tīklam pievienojama iekārta – “Miele@home”

EAN: 4002516128472 / Materiāla numurs: 11106390 /

Vecā materiāla numurs: 23724040D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DG 7240
Ražotāja materiāla numurs	11106390
EAN numurs	4002516128472
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds / tīrs tērauds
PureLine	•
Iekārtas tips un konstrukcija	
tvaika krāsnis	•
Priekšrocības	
Ārēja tvaika ģenerēšana	•
Kombinēto ēdienu gatavošana bez garšu sajaukšanās	•
Automātiskās programmas ar gatavošanas rezultāta individuālas pielāgošanas iespēju	•
Siltuma uzturēšana	•
Darbības režīmi	
Tvaicēšana	•
Atkausēšana	•
Karsēšana	•
Automātiskās programmas	•
Īpašie lietojumi	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Displejs	DirectSensor S
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
No daudzuma neatkarīga gatavošana	•
Tvaicēšana vienlaikus pat 3 līmeņos	•
Maltīšu gatavošana	•
Tvaika mazināšana pirms gatavošanas laika beigām	•
Diennakts laika rādījums	•
Atgādinājuma taimers	•
Gatavošanas laika sākuma programmēšana	•
Gatavošanas laika beigu programmēšana	•
Gatavošanas ilguma programmēšana	•
Faktiskās temperatūras rādījums	•
Ieteicamā temperatūra	•
Individuālie iestatījumi	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,3

DG 7240

Iebūvējamās tvaika krāsnis

veselīgu ēdienu gatavošanai ar automātiskajām programmām un tīkla savienojumu.



EAN: 4002516128472 / Materiāla numurs: 11106390 /

Vecā materiāla numurs: 23724040D

Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,8
Patēriņa jauda tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, W	2,0
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	20
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā, min.	20
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, min.	20
Kopšanas ērtums	
Nerūsējošā tērauda / "CleanSteel" virsma	•
Nerūsējošā tērauda krāsns kamera ar audumam līdzīgu faktūru	•
Ārējs tvaika ģenerators	•
Grīdā iestrādāts sildelements, kas mazina kondensēšanos	•
Atbalsta režģa bloķētājs	•
Izņemams atbalsta režģis	•
Atkaļķošana	•
"CleanGlass" durvis	•
Tvaika tehnika / ūdensapgāde	
"DualSteam"	•
Svaigā ūdens tvertnes tilpums, l	1,5
Svaigā ūdens tvertnes izņemšana ar "Push2Release" mehānismu	•
"DirectWater"	Nē
Drošība	
Iekārtas dzesēšanas sistēma un vēss priekšējais panelis	•
Aizsargizslēgšana	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Garaiņu dzesēšanas sistēma	•
Taustiņu bloķētājs	•
Tehniskie dati	
Krāsns kameras tilpums, l	40
Ievietošanas līmeņu skaits	4
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz)	595 x 455 x 569
Durvju vēršanās virziens	Apakšējais
Min. temperatūra tvaika krāsns režīmā, °C	40
Maks. temperatūra tvaika krāsns režīmā, °C	100
Minimālais nišas platums, mm	560
Maksimālais nišas platums, mm	568
Minimālais nišas augstums, mm	450
Maksimālais nišas augstums, mm	452
Nišas dziļums, mm	550
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz)	595 x 455 x 569
Svars, kg	26,4
Kopējā patērējamā jauda, kW	3,60
Spriegums, V	230
Frekvence, Hz	50 - 60
Drošinātāji, A	16
Fāžu skaits	1
Barošanas kabelis ar kontaktdakšu	•

DG 7240

Iebūvējamās tvaika krāsnis

veselīgu ēdienu gatavošanai ar automātiskajām programmām un tīkla savienojumu.



EAN: 4002516128472 / Materiāla numurs: 11106390 /

Vecā materiāla numurs: 23724040D

Barošanas kabeļa garums, m

2

Komplektā iekļautie piederumi

Izņemami atbalsta režģi (pāris)

1

Perforēti nerūsējošā tērauda gatavošanas trauki

2

Neperforēti nerūsējošā tērauda gatavošanas trauki
DGG 50 40

1

Atbalsta režģis

1

Šķidruma savākšanas trauks DGG 100 40

1

Atkalīkošanas tabletes

2

Uz ekrāna pieejamās valodas


Pieejamās ekrāna valodas, izmantojot MultiLingua

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portuguese, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


DG 7240

lebūvējamās tvaika krāsnis


veselīgu ēdienu gatavošanai ar automātiskajām programmām un tikla savienojumu.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing


DG 7240

lebūvējamās tvaika krāsnis

veselīgu ēdienu gatavošanai ar automātiskajām programmām un tīkla savienojumu.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing