

DGM 7840

Tvaika krāsns ar mikroviļņu funkciju

veselīgu ēd. gatavoš. un ātrai uzsild. ar tīkla sav., “Menügaren” + “M Touch”.



- Liels skāriendispl. ar tuvoš. sens. – “M Touch” + “MotionReact”
- Teicami rezultāti – “DualSteam” tvaika tehnoloģija
- Vienmērīgi un ātri rezultāti ar mikroviļņiem – “Quick&Gentle”
- Garantēta jebkura ēdiena izdošanās – automātiskās programmas
- Īsāki gatavošanas laiki, apvienojot tvaiku un mikroviļņu funkciju

EAN: 4002516128571 / Materiāla numurs: 11106660 /
Vecā materiāla numurs: 23784044D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DGM 7840
Ražotāja materiāla numurs	11106660
EAN numurs	4002516128571
Mārketinga klase	Diamond
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds / tīrs tērauds
PureLine	•
Iekārtas tips un konstrukcija	
Tvaika krāsnis ar mikroviļņu funkciju	•
Priekšrocības	
“Quick&Gentle”	•
Ārēja tvaika ģenerēšana	•
Kombinēto ēdienu gatavošana bez garšu sajaukšanās	•
Automātiskās programmas ar gatavošanas rezultāta individuālas pielāgošanas iespēju	•
Siltuma uzturēšana	•
Darbības režīmi	
Tvaicēšana	•
Mikroviļņi	•
Ātrā gatavošana	•
Atkausēšana	•
Karsēšana	•
Automātiskās programmas	•
Īpašas valstīm pielāgotas automātiskās programmas	•
Īpašie lietojumi	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Displejs	M Touch
MotionReact tuvošanās sensors	•
“SoftOpen”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Palīdzības funkcija	•
Popkorna funkcija	•
No daudzuma neatkarīga gatavošana	•
Tvaicēšana vienlaikus pat 3 līmeņos	•
Automātiska kombinēto ēdienu gatavošana	•
Tvaika mazināšana pirms gatavošanas laika beigām	•
Polifoniski signālu toni	•
Diennakts laika rādījums	•
Datuma rādījums	•
Atgādinājuma taimers	•
Gatavošanas laika sākuma programmēšana	•
Gatavošanas laika beigu programmēšana	•
Gatavošanas ilguma programmēšana	•
Faktiskās temperatūras rādījums	•

DGM 7840

Tvaika krāsns ar mikroviļņu funkciju

veselīgu ēd. gatavoš. un ātrai uzsild. ar tīkla sav., “Menügaren” + “M Touch”.



EAN: 4002516128571 / Materiāla numurs: 11106660 /

Vecā materiāla numurs: 23784044D

Iestatītās temperatūras rādījums	•
Signāla tonis, sasniedzot iestatīto temperatūru	•
Ieteicamā temperatūra	•
Ātrais mikroviļņu režīms	•
Individuālās programmas	•
Individuālie iestatījumi	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,3
Patēriņa jauda gaidstāves režīmā, W	0,8
Patēriņa jauda tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, W	2,0
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	20
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā, min.	20
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, min.	20
Kopšanas ērtums	
Nerūsējošā tērauda / “CleanSteel” virsma	•
Nerūsējošā tērauda krāsns kamera ar audumam līdzīgu faktūru	•
Ārējs tvaika ģenerators	•
Grīdā iestrādāts sildelements, kas mazina kondensēšanos	•
Apkopes programma “Mērcēšana”	•
Atbalsta režģa bloķētājs	•
Izņemams atbalsta režģis	•
Atkalīkošana	•
“CleanGlass” durvis	•
Tvaika tehnika / ūdensapgāde	
“DualSteam”	•
Svaigā ūdens tvertnes tilpums, l	1,5
Svaigā ūdens tvertnes izņemšana ar “Push2Release” mehānismu	•
“DirectWater”	Nē
Drošība	
Iekārtas dzesēšanas sistēma un vēss priekšējais panelis	•
Aizsargizslēgšana	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Garaiņu dzesēšanas sistēma	•
Taustiņu bloķētājs	•
Tehniskie dati	
Krāsns kameras tilpums, l	40
Ievietošanas līmeņu skaits	4
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz)	595 x 455 x 569
Durvju vēršanās virziens	Apakšējais
Krāsns kameras apgaismojums	2 LED starpeši

DGM 7840

Tvaika krāsns ar mikroviļņu funkciju

veselīgu ēd. gatavoš. un ātrai uzsild. ar tīkla sav., “Menügaren” + “M Touch”.



EAN: 4002516128571 / Materiāla numurs: 11106660 /

Vecā materiāla numurs: 23784044D

Min. temperatūra tvaika krāsns režīmā, °C	40
Maks. temperatūra tvaika krāsns režīmā, °C	100
Elektroniska mikroviļņu jaudas iestatīšana	•
Mikroviļņu jaudas pakāpes, W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Minimālais nišas platums, mm	560
Maksimālais nišas platums, mm	568
Minimālais nišas augstums, mm	450
Maksimālais nišas augstums, mm	452
Nišas dziļums, mm	550
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz)	595 x 455 x 569
Svars, kg	30,6
Kopējā patērējamā jauda, kW	3,30
Spriegums, V	230
Frekvence, Hz	50
Drošinātāji, A	16
Fāžu skaits	1
Barošanas kabelis ar kontaktdakšu	•
Barošanas kabeļa garums, m	2
Spuldzes maiņa	Pakalpojums
Komplektā iekļautie piederumi	
Izņemami atbalsta režģi (pāris)	1
Perforēti nerūsējošā tērauda gatavošanas trauki	2
Neperforēti nerūsējošā tērauda gatavošanas trauki DGG 50 40	1
Neperforēti nerūsējošā tērauda gatavošanas trauki DGG 50 80	1
Atbalsta režģis	1
Stikla trauks DMGS 100 30	1
Atkaļķošanas tabletes	2

Uz ekrāna pieejamās valodas


Ar “MultiLingua” uz ekrāna pieejamās valodas

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικό, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portuguese, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


DGM 7840

Tvaika krāsns ar mikroviļņu funkciju


veselīgu ēd. gatavoš. un ātrai uzsild. ar tīkla sav., "Menügarten" + "M Touch".




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing


DGM 7840

Tvaika krāsns ar mikroviļņu funkciju

veselīgu ēd. gatavoš. un ātrai uzsild. ar tīkla sav., “Menügaren” + “M Touch”.



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing