


KM 7697 FL

No plīts neatk. indukcijas plīts virsma

ar 936 mm platumu un visas virsmas indukciju maksimālai elastībai



- Intuitīva ātrā izvēle ciparu joslā — "Smart Select"
- Gudra katlu atpazīšana — līdz 6 gatavošanas traukiem
- Bez rāmja, iebūvēšanai vienā līmenī vai virspusē
- Plašs jaudas diapazons — siltuma uzturēšanas funkcija un TwinBooster
- Saziņa ar tvaika nosūcēju — automātiskā funkcija Con@ctivity


EAN: 4002516148845 / Materiāla numurs: 11128750 /
Vecā materiāla numurs: 26769770D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KM 7697 FL
Ražotāja materiāla numurs	11128750
EAN numurs	4002516148845
Mārketinga klase	Platinum
Apsildes veids	
Apsildes veids	Indukcija
Konstrukcija	
Neatkarīgi no plīts	•
Konstrukcija	
Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu	•
Eleganta stikla keramikas virsma	•
Stikla keramikas krāsa	Melna
Iebūvēšana uz darba virsmas	•
Savienojams ar "SmartLine"	•
Gatavošanas zonu aprīkojums	
Gatavošanas virsmu skaits	1
Maksimālais gatavošanas trauku skaits	6
1. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	Var brīvi izvēlēties
Veids	Pilna platība
Izmērs, mm	870x380
Maks. jauda ar "Booster" funkciju, W	3300
Maks. jauda, W	2600
Maks. jauda ar "TwinBooster" funkciju, W	3650
Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārienaustīņiem	SmartSelect
"Miele@home"	•
Con@ctivity	•
Trauku un trauku izmēru atpazīšana	•
Rādījumu krāsa	Dzeltena
Automātiskā uzvārišana	•
Siltuma uzturēšana	•
"Stop&Go" funkcija	•
Atsaukšanas funkcija	•
Atgādinājuma taimers	•
Automātiskā izslēgšana	•
Viedā katlu atpazīšana	•
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toni)	•
Novietošanas palīdzība	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Patēriņš izslēgtā stāvoklī, W	0,5
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,8
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	2,0

KM 7697 FL

No plīts neatk. indukcijas plīts virsma

ar 936 mm platumu un visas virsmas indukciju maksimālai elastībai



EAN: 4002516148845 / Materiāla numurs: 11128750 /

Vecā materiāla numurs: 26769770D

Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	10
---	----

Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai gatavības režīmā, min.	10
--	----

Laikposms līdz tīklam pieslēgtas iekārtas automātiskai ieslēgšanai, min.	10
--	----

Kopšanas ērtums

Viegli tīrāma stikla keramika	•
-------------------------------	---

Tīrīšanas aizsardzība	•
-----------------------	---

Drošība

Aizsargizslēgšana	•
-------------------	---

Bloķēšanas funkcija	•
---------------------	---

Ieslēgšanas bloķēšana	•
-----------------------	---

Iebūvēts dzesēšanas ventilators	•
---------------------------------	---

Aizsardzība pret pārkaršanu	•
-----------------------------	---

Atlikušā siltuma rādījums	•
---------------------------	---

Tehniskie dati

Izmēri, mm (platums)	936
----------------------	-----

Izmēri, mm (augstums)	51
-----------------------	----

Izmēri, mm (dziļums)	520
----------------------	-----

Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	916 mm
---	--------

Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	500 mm
---	--------

Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	916
---	-----

Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	51
--	----

Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	500
---	-----

Svars, kg	21
-----------	----

Izgriezuma ārējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	940
---	-----

Izgriezuma ārējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	524
---	-----

Kopējā patērējamā jauda, kW	11,00
-----------------------------	-------

Barošanas kabeļa garums, m	1,4
----------------------------	-----

Spriegums, V	230
--------------	-----

Frekvence, Hz	50 - 60
---------------	---------


Komplektā iekļautie piederumi

Barošanas kabelis	•
-------------------	---


KM 7697 FL

No plīts neatk. indukcijas plīts virsma

ar 936 mm platumu un visas virsmas indukciju maksimālai elastībai



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – onset



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit