

CSDA 7001 FL

"SmartLine" elements

kā galda ventilators gaisa novadīšanas vai recirkulācijas režīmā



- Intuitīva ātrā izvēle ciparu joslā — "Smart Select"
- Elegants dizains — montāžai gan pieguļošā, gan izvirzītā veidā
- Ideāli apvienojama ar citām SmartLine virsmām
- Efektīva filtrēšana — 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs



EAN: 4002516305927 / Materiāla numurs: 11402300 /
Vecā materiāla numurs: 27700150D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	CSDA 7001 FL
Ražotāja materiāla numurs	11402300
EAN numurs	4002516305927
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Galda ventilators	•
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešamas papildus iegādājamas plakanā kanāla daļas	DFK- xxxx
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 1000-2
Konstrukcija	
Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu	•
Piegulošs bez rāmja	•
Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārienaustiņiem	SmartSelect
Jaudas pakāpju digitāla indikācija	•
Rādījumu krāsa	Dzeltena
Pēcdarbības ilgums 5 min.	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A++
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	25,3
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	B
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma stikla keramika	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	1
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	150
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	290
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	440
Gaisa caurplūdes jauda "Booster" pakāpē (m³/h)	560
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	58,0
Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	69,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	29,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	43,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	51,0

CSDA 7001 FL

"SmartLine" elements

kā galda ventilators gaisa novadīšanas vai recirkulācijas režīmā



EAN: 4002516305927 / Materiāla numurs: 11402300 /

Vecā materiāla numurs: 27700150D

Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 55,0

Gaisa recirkulācija	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	100
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	235
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	380
Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	460
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	49,0
Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	78,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	63,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	73,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	34,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	49,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	58,0
Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	63,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
"FlameGuard" (aizsardzība no liesmas)	•
Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	120
Izmēri, mm (augstums)	168
Izmēri, mm (dziļums)	520
Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	168
Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	100 mm
Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	500 mm
Izgriezuma iekšējie izmēri, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	100
Izgriezuma iekšējie izmēri, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	500
Svars, kg	11
Izgriezuma ārējie izmēri, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	124
Izgriezuma ārējie izmēri, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	524
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,17
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1

CSDA 7001 FL

"SmartLine" elements

kā galda ventilators gaisa novadīšanas vai recirkulācijas režīmā



EAN: 4002516305927 / Materiāla numurs: 11402300 /

Vecā materiāla numurs: 27700150D

Barošanas kabeļa garums, m 2

Montāžas norādījumi

Pamatnes ventilators ar gaisa novadīšanas kanālu	•
Gaisa novadīšanas pieslēgums aizmugurē un sānos	•
Gaisa novadīšanas īscaurules izmērs, mm (platums)	222
Gaisa novadīšanas īscaurules izmērs, mm (dziļums)	89


Komplektā iekļautie piederumi

Kanāla sistēma līdz pamatnes ventilatoram	•
Kanālu sistēma līdz pamatnes ventilatoram	•


CSDA 7001 FL

"SmartLine" elements


kā galda ventilators gaisa novadīšanas vai recirkulācijas režīmā




CS 7000 FL (Installation drawing)




CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CSDA 7001 - flush (Installation drawing)



CSDA 7001 - supported installation (Skizze)



Plinth blower for CSDA 7001 (Installation drawing)