

CM 6160 MilkPerfection

Kafijas automāts

ar "WiFiConn@ct" un daudzveidīgām kafijas receptēm vislielākajai brīvībai.



- Krēmīgas piena putas daudzveidīgiem kafijas dzērieniem
- Labs rezultāts un izteikts kafijas aromāts — AromaticSystem
- Vienlaicīga pagatavošana, nospiežot taustiņu — "OneTouch for Two"
- Ērta tīrīšana kopšanai un saglabāšanai — tīrīšanas programmas
- Vienkāršākā saziņa ar iekārtu — "WiFiConn@ct"

EAN: 4002516358435 / Materiāla numurs: 11580780 /
Vecā materiāla numurs: 29616001DX

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	CM 6160 MilkPerfection
Ražotāja materiāla numurs	11580780
EAN numurs	4002516358435
Mārketinga klase	Gold

Konstrukcija un dizains

Atsevišķi novietojams kafijas automāts ar pupiņu sistēmu	•
Krāsa	Lotosa balta

Priekšrocības

"AromaticSystem"	•
"OneTouch" gatavošanas funkcija	•
"OneTouch for Two" gatavošanas funkcija	•
"DoubleShot"	•
Programmējami lietotāju profili	4
Konusveida dzirnaviņas garšas saglabāšanai	•
Iestatāma maluma pakāpe	•
Iespējams pagatavot citas maltas kafijas šķirnes	•
Programmējams malšanas daudzums	•
Programmējams ūdens daudzums	•
Programmējama ūdens temperatūra	•
Programmējams piena daudzums	•
Programmējams piena putu daudzums	•
Programmējama priekšuzliešana	•
Tējas taimers	•

Lietošanas ērtums

Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Displejs	DirectSensor
"PerformanceMode"	•
"BrilliantLight"	•
Eksperta režīms	•
"MultiLingua"	•
Pupiņu šķirņu skaits	1
Kafijas pupiņu tvertņu skaits	1
Pupiņu tvertnes "A" ietilpība, g	300
Kopējā pupiņu tvertņu ietilpība, g	300
Ūdenstvertnes ietilpība, l	1,8
Atkritumu tvertnes ietilpība, gab.	10
Pilienu savākšanas trauka ietilpība, l	0,8
Viegla piekļuve padeves tvertnēm	•
Programmējams gaidstāves laiks	•
Individuālie iestatījumi	•

Smart Extras

Pašapgādes paziņojumi	•
-----------------------	---

Smart Extras

BaristaAssistant	•
Lietotāju profili	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

CM 6160 MilkPerfection

Kafijas automāts

ar "WiFiConn@ct" un daudzveidīgām kafijas receptēm vislielākajai brīvībai.



EAN: 4002516358435 / Materiāla numurs: 11580780 /

Vecā materiāla numurs: 29616001DX

RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Dzērienu veidi	
Atlasāmie dzērienu daudzumi, ml	20-300
Ristreto, vienkāršais	•
Ristreto, dubultais	•
Espresso, vienkāršais	•
Espresso, dubultais	•
Kafija, vienkāršā	•
Kafija, dubultā	•
Vājā kafija, vienkāršā	•
Vājā kafija, dubultā	•
Kapučīno, vienkāršais	•
Karstais piens, vienkāršais	•
Karsts piens, dubultais	•
Piena putas, vienkāršās	•
Piena putas, dubultās	•
Espresso makjato, vienkāršais	•
Espresso makjato dubultais	•
Itāļu kapučīno, vienkāršais	•
Itāļu kapučīno, dubultais	•
"Flat white", vienkāršā	•
"Flat white", dubultā	•
"Café au lait", vienkāršā	•
"Café au lait", dubultā	•
"Caffè Latte", vienkāršā	•
"Caffè Latte", dubultā	•
Siltais ūdens, vienkāršais	•
Karstais ūdens, vienkāršais	•
Melnā tēja, vienkāršā	•
Zāļu tēja, vienkāršā	•
Augļu tēja, vienkāršā	•
Zaļā tēja, vienkāršā	•
Baltā tēja, vienkāršā	•
Japānas tēja, vienkāršā	•
Kafijas kanna	•
Kapučīno, dubultais	•
Late makjato, dubultais	•
Late makjato, vienkāršais	•
Efektivitāte	
Ieslēdzams energotaupīgais "Eco" režīms	•
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,3
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	1,0
Kopšanas ērtums	
Manuāla atkalīkošana	•
Automātiska piena caurulītes skalošana no ūdenstvertnes	•
Ērtas tīrīšanas programmas	•
Automātiskā skalošanas funkcija	•

CM 6160 MilkPerfection

Kafijas automāts

ar "WiFiConn@ct" un daudzveidīgām kafijas receptēm vislielākajai brīvībai.



EAN: 4002516358435 / Materiāla numurs: 11580780 /

Vecā materiāla numurs: 29616001DX

"ComfortClean"	•
----------------	---

Izņemama piena caurulīte	•
--------------------------	---

Izņemams uzliešanas mezgls	•
----------------------------	---

Iestatāma ūdens cietība	•
-------------------------	---

Tehniskie dati

Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm	14,0
---	------

Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm	8,0
---	-----

Iekārtas platums, mm	251
----------------------	-----

Iekārtas augstums, mm	359
-----------------------	-----

Iekārtas dziļums, mm	427
----------------------	-----

Kopējā patērējamā jauda, kW	1,45
-----------------------------	------

Spriegums, V	220 - 240
--------------	-----------

Drošinātāji, A	10
----------------	----

Fāžu skaits	1
-------------	---

Sūkņa spiediens, bāri	15
-----------------------	----

Barošanas kabeļa garums, m	1,4
----------------------------	-----

Komplektā iekļautie piederumi

Nerūsējošā tērauda piena padeves adata	•
--	---

Īsa lietošanas instrukcija iekārtas aizmugurē	•
---	---

Uz ekrāna pieejamās valodas

Ar "MultiLingua" uz ekrāna pieejamās valodas

? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederland, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar