

DGC 7450

Tvaika cepeškrāsns

tvaicēšanai un cepšanai ar pieslēgumu tīklam, "TasteControl" un LED gaismu.



- Liels teksta ekrāns ar sensoru vadību – "DirectSensor"
- Izcili rezultāti – "MonoSteam" tvaika tehnoloģija
- Īpaši mīksta mīkla un patīkama, brūna garoziņi – Papildu mitrums
- Nodrošina, ka ēdiens netiek pārgatavots – TasteControl
- Viegla tīrīšana – "PerfectClean" apdare



EAN: 4002516587569 / Materiāla numurs: 11785170 /
Vecā materiāla numurs: 22745032D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DGC 7450
Ražotāja materiāla numurs	11785170
EAN numurs	4002516587569
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Grafīta pelēka
VitroLine	•
Iekārtas tips un konstrukcija	
Tvaika cepeškrāsns	•
Priekšrocības	
"TasteControl"	•
Ātrā uzkarsēšana	•
Iepriekšēja uzkarsēšana	•
Ārēja tvaika ģenerēšana	•
Kraukšķīguma funkcija	•
Darbības režīmi	
Papildu ventilators	•
Augšējā / apakšējā karsēšana	•
Tvaicēšana	•
Cepšana ar mitrināšanu	•
Cepšana ar mitrināšanu ar automātisku cepešu gatavošanu	•
Cepšana ar mitrināšanu ar papildu ventilatoru	•
Cepšana ar mitrināšanu ar intensīvo cepšanu	•
Cepšana ar mitrināšanu ar augšējo / apakšējo karsēšanu	•
Intensīvā cepšana	•
Automātiskā cepšana	•
Grils ar gaisa cirkulāciju	•
Grils	•
Darbības režīmi ar grilu	•
Apakšējā karsēšana	•
Atkausēšana	•
Automātiskās programmas	•
Īpašas valstīm pielāgotas automātiskās programmas	•
Īpašie lietojumi	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Displejs	DirectSensor
"SoftOpen"	•
"SoftClose"	•
"MultiLingua"	•
Programmējami tvaika padeves viļņi	•
No daudzuma neatkarīga gatavošana	•
Diennakts laika rādījums	•
Datuma rādījums	•
Atgādinājuma taimers	•
Gatavošanas laika sākuma programmēšana	•
Gatavošanas laika beigu programmēšana	•

DGC 7450

Tvaika cepeškrāsns

tvaicēšanai un cepšanai ar pieslēgumu tīklam, "TasteControl" un LED gaismu.



EAN: 4002516587569 / Materiāla numurs: 11785170 /

Vecā materiāla numurs: 22745032D

Gatavošanas ilguma programmēšana	•
Faktiskās temperatūras rādījums	•
Iestatītās temperatūras rādījums	•
Signāla tonis, sasniedzot iestatīto temperatūru	•
Ieteicamā temperatūra	•
Individuālās programmas	•
Individuālie iestatījumi	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A+
Automātiska atlikušā siltuma izmantošana	•
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,3
Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,8
Patēriņa jauda tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, W	2,0
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	20
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā, min.	20
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, min.	20
Kopšanas ērtums	
Emaljēta krāsns kamera ar "PerfectClean" un katalītisku aizsmugurējo sienu	•
Ārējs tvaika ģenerators	•
Grīdā iestrādāts sildelements, kas mazina kondensēšanos	•
Apkopes programmas	•
Apkopes programma "Mērcēšana"	•
Krāsns kameras žāvēšanas programma	•
Izņemams atbalsta režģis	•
Atkalīkošana	•
CleanGlass durvis	•
Tvaika tehnika / ūdensapgāde	
"MonoSteam"	•
Tvaika ģenerators jauda, kW	2,20
Svaigā ūdens tvertnes tilpums, l	1,0
Iesūkšanas caurule ūdensapgādei	•
Drošība	
Iekārtas dzesēšanas sistēma ar vēsu priekšējo paneli	•
Aizsargizslēgšana	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Taustiņu bloķētājs	•
Tehniskie dati	
Krāsns kameras tilpums, l	76
Ievietošanas līmeņu skaits	5
Iekārtas izmēri, mm (P x A x Dz)	595 x 596 x 568
Ievietošanas līmeņu marķējums	•

tvaicēšanai un cepšanai ar pieslēgumu tīklam, "TasteControl" un LED gaismu.



Durvju vēršanās virziens	Apakšējais
Krāsns kameras apgaismojums	1 LED starmetis
Min. temperatūra cepeškrāsns režīmā, °C	30
Maks. temperatūra cepeškrāsns režīmā, °C	250
Min. temperatūra tvaika krāsns režīmā, °C	70
Maks. temperatūra tvaika krāsns režīmā, °C	100
Minimālais nišas platums, mm	560
Maksimālais nišas platums, mm	568
Minimālais nišas augstums, mm	590
Maksimālais nišas augstums, mm	595
Nišas dziļums, mm	550
Svars, kg	42,0
Kopējā patērējamā jauda, kW	3,50
Spriegums, V	220 - 240
Frekvence, Hz	50
Drošinātāji, A	16
Fāžu skaits	1
Barošanas kabelis ar kontaktdakšu	•
Spuldzes maiņa	Pakalpojums
Komplektā iekļautie piederumi	
Cepamā plāts ar PerfectClean pārklājumu HBB 71	1
Universālā plāts ar PerfectClean pārklājumu HUBB 71	1
Cepšanas režģi ar PerfectClean pārklājumu HBRR 71	1
FlexiClip izvelkamās vadotnes ar PerfectClean pārklājumu HFC 71 (pāris)	1
Izņemami atbalsta režģi (pāris)	1
Perforēti nerūsējošā tērauda gatavošanas trauki	1
Neperforēti nerūsējošā tērauda gatavošanas trauki	1
Atkaļķošanas tabletes	2
Uz ekrāna pieejamās valodas	
Pieejamās ekrāna valodas, izmantojot MultiLingua	??, ??, ?

Pieejamās ekrāna valodas, izmantojot MultiLingua


☐ ☐

☐ ☐ ☐, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ☐ ☐ ☐,
☐ ☐ ☐, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlandse, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


DGC 7450

Tvaika cepeskrāsns


tvaicēšanai un cepšanai ar pieslēgumu tīklam, "TasteControl" un LED gaismu.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing