

DAS 2620

Plakanpaneļa tvaika nosūcējs
ar "EasySwitch" vadību ērtai darbībai



- Klasiska konstrukcija – 60 cm plats nerūsējošā tērauda panelis
- Vienmērīgs izgaismojums ar LED gaismas diodžu līsti
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Droša un viegla tīrīšana – "Miele" CleanCover
- Cirkul. rež. ar Active AirClean vai Longlife AirClean filtru



EAN: 4002516463412 / Materiāla numurs: 11862150 /
Vecā materiāla numurs: 28S2620SD

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DAS 2620
Ražotāja materiāla numurs	11862150
EAN numurs	4002516463412
Mārketinga klase	Silver
Konstrukcija	
Plakanpaneļa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 151, DUU 150
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Lietošanas ērtums	
Elektroniskā vadība	•
Booster pakāpes	1
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	41,7
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	1
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 3,2 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	310 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	195
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	295
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	410
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	555
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	47,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	55,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	61,0

DAS 2620

Plakanpaneļa tvaika nosūcējs

ar "EasySwitch" vadību ērtai darbībai



EAN: 4002516463412 / Materiāla numurs: 11862150 /
Vecā materiāla numurs: 28S2620SD

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 68,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 34,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 41,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 47,0

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 54,0

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 190

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 290

Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 415

Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 550

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 53,0

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 60,0

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 68,0

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 74,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 39,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 46,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 54,0

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 61,0

Drošība

Aizsargizslēgšana •

Tehniskie dati

Nosūcēja korpusa platums, mm 596

Nosūcēja korpusa augstums, mm 36

Neto svars, kg 12,0

Nosūcēja korpusa dziļums, mm 273

Barošanas kabeļa garums, m 1,5

Kontaktdakša ar zemējumu •

Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm 450

Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm 650

Kopējā patērējamā jauda, kW 0,20

Spriegums, V 230

Drošinātāji, A 10

Fāžu skaits 1

Frekvence, Hz 50

DAS 2620

Plakanpaneļa tvaika nosūcējs

ar "EasySwitch" vadību ērtai darbībai



EAN: 4002516463412 / Materiāla numurs: 11862150 /

Vecā materiāla numurs: 28S2620SD

Montāžas norādījumi

Gaisa novadīšanas pieslēgums augšā

•

Gaisa novadīšanas īscaurules diametrs, mm

150

Komplektā iekļautie piederumi


Pretvārsts

•

DAS 2620
Plakanpaneļa tvaika nosūcējs
ar “EasySwitch” vadību ērtai darbībai

ar "EasySwitch" vadību ērtai darbībai

ar "EasySwitch" vadību ērtai darbībai



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings